

SDN - Rostfria kopplingslådor

Högsta skyddsklass IP69 och högsta slagtlighet IK10

Perfekt i krävande miljöer både inom- och utomhus där en mindre låda/kapsling krävs. Fästpunkter för DIN-skena eller montageplåt. Beställ direkt i vår webshop!

Info

Modern design med rena raka linjer och diskreta lockskravar

Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används

Smart väggfäste som inte kräver bearbetning (tillbehör)



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Olja & Gas



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Korrosionsbeständig



Robust

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SDN - Rostfria kopplingslådor



Vattentät

Fördelar

Mycket robust och slagtålig, alla delar är tillverkade av metall
 Smart väggfäste som inte kräver bearbetning (tillbehör)
 Högsta skyddsklass IP66/IP67/IP69
 Högsta slagålgghet IK10
 Godkänd enligt UL File Nr. E254336

Användningsområden

Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
 Livsmedels- och dryckesindustri
 Kemisk och petrokemisk industri
 Läkemedelsindustri

Produktegenskaper

Modern design med rena raka linjer och ett lock som sitter nära underdelen
 Yta fin satin, "medium Scotch Brite"
 För Ex-applikationer (Grupp II, Kategori 3, Zon 2 & 22) med tillbehör KIT-ATEX-CPN-2-22

Design/Utförande

Hög finish med släta fina ytor och diskreta oförslorbara M4-lockskruvar
 DIN-skena eller montageplåt kan enkelt monteras
 Fästpunkter i lådans underdel (M5) och jordpunkt i lock (M5)
 Förberedd för väggmontage med invändiga M5-honor på baksidan

Övrigt

Komplettera med rostfria väggfästet CASDN013 och montageplåt
 Syrafast rostfritt (AISI 316L) utförande vid förfrågan
 Andra storlekar vid förfrågan
 Andra ytor vid förfrågan

Tekniska data

Material:	Låda: Rostfritt stål AISI 304L Skruvar: Rostfritt stål AISI 304L Packning: Polyuretan (andra packningar vid förfrågan) Montageplåt: Galvat stål (tillbehör) Väggfäste: Rostfritt stål AISI 304L
Skyddsklass:	IP66/IP67/IP69K NEMA typ 1, 4, 4X, 12
Slagtålgghet:	IK10
Ytbehandling:	Skåp: Fin satin, "medium Scotch Brite" Montageplåt: Galvaniserad

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SDN - Rostfria kopplingslådor

Prisinformation.

* Till dessa behövs dubbla satser väggfästen

SDN - Rostfria kopplingslådor

Art nr	Benämning	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Montageplåt (mm)	Antal huvudskruvar	Antal fästpunkter
Rostfria kopplingslådor SDN							
83671000	SDN997	90	90	75	-	4	2
83671001	SDN10109	100	100	90	-	4	2
83671002	SDN10169	100	160	90	-	4	2
83671003	SDN10229	100	220	90	-	4	2
83671004	SDN151612	150	160	120	-	4	2
83671006	SDN152212	150	220	120	-	4	2
83671007	SDN152812	150	280	120	-	4	2
83671008	SDN202212	200	220	120	-	4	2
83671009	SDN202812	200	280	120	-	4	2
83671010	SDN252812	250	280	120	-	4	2
83671011	SDN253415	250	340	150	-	4	2
83671012	SDN303415	300	340	150	-	4	2
83671013	SDN304015*	300	400	150	-	6	4
83671014	SDN404015*	400	400	150	-	6	4
Väggfäste till kopplingslådor SDN och tryckknappslådor SPN, sats = 2 st							
83671030	CASDN013	-	-	-	-	-	-
Montageplåtar till kopplingslådor SDN och tryckknappslådor SPN							
83671802	PDFN1016	-	-	-	70 x 135	-	-
83671803	PDFN1022	-	-	-	70 x 195	-	-
83671804	PDFN1516	-	-	-	120 x 135	-	-
83671806	PDFN1522	-	-	-	120 x 195	-	-
83671807	PDFN1528	-	-	-	120 x 255	-	-
83671808	PDFN2022	-	-	-	170 x 195	-	-
83671809	PDFN2028	-	-	-	170 x 255	-	-
83671810	PDFN2528	-	-	-	220 x 255	-	-
83671811	PDFN2534	-	-	-	220 x 315	-	-
83671812	PDFN3034	-	-	-	270 x 315	-	-
83671813	PDFN3040	-	-	-	270 x 375	-	-
83671814	PDFN4040	-	-	-	370 x 375	-	-

SDN - Rostfria kopplingslådor

