

Euromas i polyester - Mycket robust, tål kemikalier

Robust kapsling som tål kemikalier

Tack vare glasfiberförstärkning är kapslingen mycket robust och nästan lika slagtålig som en aluminiumkapsling. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Olja & Gas



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Flamhämmande



Köldbeständig



Korrosionsbeständig



Mekanisk resistens

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Euromas i polyester - Mycket robust, tål kemikalier



Oljeresistent



Robust



Syreresistent



UV-beständig



Vattentät

Fördelar

Mycket god motståndskraft mot olika kemikalier, klimat- och väderbeständig
Tack vare glasfiberförstärkning (30%) så är den mycket robust och nästan lika slagtålig som en aluminiumkapsling
Hög skyddsklass IP66 (högre på förfrågan)
Oförlorbara skruvar av rostfritt stål
UL-godkänd

Användningsområden

Mät-, kontroll- och automationsutrustning i tuff industrimiljö
Kopplingslåda i tuff industrimiljö
Utomhusapplikationer
Komersiella fordon som lastbilar och båtar
Truckar

Produktegenskaper

Tillverkad i slagtålig glasfiberförstärkt polyester
Självgående locksruvar i rostfritt stål (V2A)
Bestyckad med oljebeständig packning av neopren eller polyuretan
Montageklackar i botten för DIN-skene och monteringsplatta
Håll utanför kapslingsutrymmet för att fästa kapslingen på vägg

Standarder/Godkännanden

UL-godkänd enligt UL-fil E196706

Leveransomfattning

Kapsling med packning, rostfria locksruvar (V2A) och jordskruv

Tekniska data

Godkännanden:	UL (fil nr E 196 706)
Brandspridningsklass:	UL94-V0
Färg:	Grå liknande RAL 7000
Material:	Polyesterplast med 30% glasfiberförstärkning
Montering:	Skruvar i rostfritt stål
Skyddsklass:	IP66

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Euromas i polyester - Mycket robust, tål kemikalier

Packning: Neopren (-40°C till +90°C) alternativt Polyuretan (-30°C till +100°C)

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

*Kapsling med packning av silikon vid förfrågan.

Euromas i polyester - Mycket robust, tål kemikalier

Art nr	Benämning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
Polyester				
83655200	P 303	55	55	37
83655201	P 305	75	80	56
83655202	P 311	75	110	56
83655203	P 316	75	160	56
83655204	P 319	75	190	56
83655205	P 322	75	230	56
83655206	P 323	55	55	59
83655207	P 324	75	110	75
83655208	P 325	75	160	75
83655209	P 326	75	80	75
83655210	P 327	75	230	75
83655212	P 329	75	190	75
83655213	P 330	160	160	90
83655216	P 331	120	220	90
83655236	P 332	120	120	90
83655214	P 333	160	260	90
83655215	P 334	160	360	90
83655237	P 336	100	320	81
83655238	P 337	250	255	121
83655239	P 338	250	255	161
83655220	P 339	360	360	91
83655241	P 340	250	400	161
83655242	P 341	405	400	121
83655243	P 342	250	600	121
83655244	P 345	160	560	90
83655245	P 355	250	400	120

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16