

**EML - "EGO" Flexibla rostfria golvsåp med transparent dörr,
fristående eller för ihopbyggnad**

Hög flexibilitet med högsta skyddsklass IP69 och högsta slagålighets IK10

Vår mest flexibla serie golvsåp, alla sidor är avtagbara. Finns i många storlekar, med transparent enkel eller dubbeldörr. Rostfritt stål 1.4307 (AISI 304L).

Info

Hög finish och mycket stabil transparent dörr av LEXAN och rostfritt stål

Flera såp kan enkelt monteras ihop

Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Olja & Gas



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Korrosionsbeständig



Robust

Senaste uppdatering (02.09.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EML - "EGO" Flexibla rostfria golvskåp med transparent dörr, fristående eller för ihopbyggnad

Vattentät

Fördelar

Marknadens kanske bästa flexibla golvskåp, perfekt där kvalitet, hygien och hög skyddsklass efterfrågas
Enkelt att montera ihop flera skåp sida vid sida
Högsta skyddsklass IP66/IP69
Högsta slagålgghet IK10
Godkänd enligt UL File Nr. E254336

Användningsområden

Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
Livsmedels- och dryckesindustri
Kemisk och petrokemisk industri
Läkemedelsindustri

Produktegenskaper

Montageplåt kan monteras både framifrån och skjutas in från sidan
Yta fin satin, "medium Scotch Brite"
Dörren har vikta kanter på långsidorna för ökad stabilitet
För Ex-applikationer (Grupp II, Kategori 3, Zon 2 & 22) med tillbehör KIT-ATEX-EML-2-22

Design/Utförande

Skåpsram med en eller två dörrar, bakstycke, tak med lyftöglor och montageplåt
Vändbar transparent dörr som kan öppnas max 120 grader och har en PU-packning
Även IP69 på skåp med dubbeldörr
Sidogavlar och sockel beställs separat

Övrigt

Finns även i version med solid dörr: EMP
Silikonpackning med stort temperaturområde (-50 °C till +120 °C) vid förfrågan
Syrast fast rostfritt (AISI 316L) utförande vid förfrågan
Andra ytor vid förfrågan

Tekniska data

Material:	Skåp: Rostfritt stål AISI 304L Dörr: Transparent LEXAN (polykarbonat) och rostfritt stål AISI 304L Gångjärn: Rostfritt stål AISI 304L Lås: Rostfritt stål AISI 304L Handtag: Polyamid Montageplåt: Galvat stål 2,5 mm Packning: Polyuretan (andra packningar vid förfrågan)
Skyddsklass:	IP66/IP69K NEMA typ 1, 4, 4X, 12
Slagålgghet:	IK10
Ytbehandling:	Skåp: Fin satin, "medium Scotch Brite" Montageplåt: Galvaniserad

**EML - "EGO" Flexibla rostfria golvsåp med transparent dörr,
fristående eller för ihopbyggnad****Observera**

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

EML - "EGO" Flexibla rostfria golvsåp med transparent dörr,
fristående eller för ihopbyggnad

Art nr	Benämning	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Montageplåt (mm)	Antal dörrar
Rostfritt golvsåp EML "EGO" med 1 dörr och bipackad montageplåt						
83676501	EML6018050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"	600	1800	500	500 x 1 700	1
83676505	EML6020060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"	600	2000	600	500 x 1 900	1
83676507	EML8018050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"	800	1800	500	700 x 1 700	1
83676508	EML8018060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"	800	1800	600	700 x 1 700	1
83676509	EML8018080 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"	800	1800	800	700 x 1 700	1
83676511	EML8020050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"	800	2000	500	700 x 1 900	1
83676512	EML8020060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"	800	2000	600	700 x 1 900	1
83676513	EML8020080 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"	800	2000	800	700 x 1 900	1
Rostfritt golvsåp EML "EGO" med 2 dörrar (med löstagbar mittstolpe) och bipackad montageplåt						
83676524	EML12020050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"	1200	2000	500	1 100 x 1 900	2
83676526	EML12020060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"	1200	2000	600	1 100 x 1 900	2
83676528	EML16018050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"	1600	1800	500	1 500 x 1 700	2
83676530	EML16018060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"	1600	1800	600	1 500 x 1 700	2
83676532	EML16018080 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"	1600	1800	800	1 500 x 1 700	2
83676534	EML16020050 ROSTFRITT	1600	2000	500	1 500 x 1 900	2

**EML - "EGO" Flexibla rostfria golvskåp med transparent dörr,
fristående eller för inbyggnad**

Art nr	Benämning	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Montageplåt (mm)	Antal dörrar
	GOLVSKÅP "EGO"					
83676536	EML16020060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"	1600	2000	600	1 500 x 1 900	2
83676538	EML16020080 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"	1600	2000	800	1 500 x 1 900	2