

SCS - "STEEL" Rostfria golvskåp, fristående

Ekonomisk med redan integrerade sidor samt högsta skyddsklass IP69 och högsta slagåtlighet IK10

Golvskåp med förmonterade sidor och löstagbart tak. Finns med enkel- eller dubbeldörr i många storlekar, helt tillverkad i rostfritt stål 1.4307 (AISI 304L).

Info

Hög finish och mycket stabil dörr utan vassa kanter

Ekonomisk med tidsbesparande montage eftersom sidorna redan är integrerade

Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Olja & Gas



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Korrosionsbeständig



Robust

SCS - "STEEL" Rostfria golvskåp, fristående



Vattentät

Fördelar

Mycket robust och slagtålig, alla delar är tillverkade av metall
Ekonomisk med tidsbesparande montage eftersom sidorna redan är integrerade
Högsta skyddsklass IP66/IP69
Högsta slagålgghet IK10
Godkänd enligt UL File Nr. E254336

Användningsområden

Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
Livsmedels- och dryckesindustri
Kemisk och petrokemisk industri
Läkemedelsindustri

Produktegenskaper

Montageplåt monteras framifrån
Yta fin satin, "medium Scotch Brite"
Dörren har vikta kanter på långsidorna för ökad stabilitet
För Ex-applikationer (Grupp II, Kategori 3, Zon 2 & 22) med tillbehör KIT-ATEX-SCS-2-22

Design/Utförande

Skåpsram med en eller två dörrar, bakstycke, sidor, tak med lyftöglor och montageplåt
Vändbar dörr som kan öppnas max 120 grader och har en PU-packning
Även IP69 på skåp med dubbeldörr (med eller utan löstagbar mittstolpe)
Sockel beställs separat

Övrigt

Finns även i version med transparent dörr: SLS
Silikonpackning med stort temperaturområde (-50 °C till +120 °C) vid förfrågan
Syrast fast rostfritt (AISI 316L) utförande vid förfrågan
Andra ytor vid förfrågan

Tekniska data

Material:	Skåp: Rostfritt stål AISI 304L Gångjärn: Rostfritt stål AISI 304L Lås: Rostfritt stål AISI 304L Handtag: Polyamid Montageplåt: Galvat stål 2,5 mm Packning: Polyuretan (andra packningar vid förfrågan)
Skyddsklass:	IP66/IP69K NEMA typ 1, 4, 4X, 12
Slagtålgghet:	IK10
Ytbehandling:	Skåp: Fin satin, "medium Scotch Brite" Montageplåt: Galvaniserad

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SCS - "STEEL" Rostfria golvskåp, fristående

inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SCS - "STEEL" Rostfria golvskåp, fristående

Art nr	Benämning	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Montageplåt (mm)	Antal dörrar
Rostfritt golvskåp SCS "STEEL" med 1 dörr och ej öppningsbart bakstycke. Bipackad montageplåt som monteras på bakstycket (ej ställbart på djupet)						
83675000	SCS6012040 ROSTFRITT GOLVSKÅP "STEEL"	600	1200	400	525 x 1 100	1
83675003	SCS8012040 ROSTFRITT GOLVSKÅP "STEEL"	800	1200	400	725 x 1 100	1
83675004	SCS8014040 ROSTFRITT GOLVSKÅP "STEEL"	800	1400	400	725 x 1 300	1
Rostfritt golvskåp SCS "STEEL" med 1 dörr och öppningsbart bakstycke. Bipackad montageplåt (kan monteras olika djupt i skåpet)						
83675001	SCS6018040 ROSTFRITT GOLVSKÅP "STEEL"	600	1800	400	500 x 1 700	1
83675002	SCS6020050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "STEEL"	600	2000	500	500 x 1 900	1
83675005	SCS8016040 ROSTFRITT GOLVSKÅP "STEEL"	800	1600	400	700 x 1 500	1
83675006	SCS8018040 ROSTFRITT GOLVSKÅP "STEEL"	800	1800	400	700 x 1 700	1
83675007	SCS8018050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "STEEL"	800	1800	500	700 x 1 700	1
83675008	SCS8020040 ROSTFRITT GOLVSKÅP "STEEL"	800	2000	400	700 x 1 900	1
83675009	SCS8020050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "STEEL"	800	2000	500	700 x 1 900	1
83675010	SCS10018040 ROSTFRITT GOLVSKÅP "STEEL"	1000	1800	400	900 x 1 700	1
83675011	SCS10018050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "STEEL"	1000	1800	500	900 x 1 700	1
83675012	SCS10020050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "STEEL"	1000	2000	500	900 x 1 900	1
Rostfritt golvskåp SCS "STEEL" med 2 dörrar (utan mittstolpe). Bipackad montageplåt (kan monteras på olika djup i skåpet).						

SCS - "STEEL" Rostfria golvskåp, fristående

Art nr	Benämning	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Montageplåt (mm)	Antal dörrar
83675021	SCS12018040_SM ROSTFRITT GOLVSKÅP "STEEL"	1200	1800	400	1 100 x 1 700	2
83675023	SCS12018050_SM ROSTFRITT GOLVSKÅP "STEEL"	1200	1800	500	1 100 x 1 700	2
83675025	SCS12020050_SM ROSTFRITT GOLVSKÅP "STEEL"	1200	2000	500	1 100 x 1 900	2
Rostfritt golvskåp SCS "STEEL" med 2 dörrar (med löstagbar mittstolpe). Bipackad montageplåt (kan monteras på olika djup i skåpet).						
83675026	SCS16018040 ROSTFRITT GOLVSKÅP "STEEL"	1600	1800	400	1 500 x 1 700	2
83675028	SCS16018050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "STEEL"	1600	1800	500	1 500 x 1 700	2
83675030	SCS16020050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "STEEL"	1600	2000	500	1 500 x 1 900	2