

KC - Rostfria manöverlådor med högsta skyddsklass IP69

Modern stilren design med mjukt rundade sidor

Modernt designade rostfria manöverlådor med handtag och öppningsbar dörr. Kompletteras med bärmassystem för bästa flexibilitet. Beställ direkt i vår webshop!

Info

Hög finish, både dörr och underdel har mjukt rundade sidor

Tillverkad helt i rostfritt stål

Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Olja & Gas



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Korrosionsbeständig



Robust

Senaste uppdatering (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

KC - Rostfria manöverlådor med högsta skyddsklass IP69



Vattentät

Fördelar

Förberedd med hål för bärmssystem med intern förstärkning
Mycket robust och slagtålig, alla delar är tillverkade av metall
Högsta skyddsklass IP66/IP67/IP69
Högsta slagålgghet IK10
Godkänd enligt UL File Nr. E254336

Användningsområden

Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
Livsmedels- och dryckesindustri
Kemisk och petrokemisk industri
Läkemedelsindustri

Produktegenskaper

Dörren kan öppnas minst 120 grader och har en PU-packning
Yta fin satin, "medium Scotch Brite"
För Ex-applikationer (Grupp II, Kategori 3, Zon 2 & 22) med tillbehör KIT-ATEX-CPN-2-22

Design/Utförande

Bärmssystem kan monteras både från ovan- eller undersidan och dörren kan monteras från höger eller vänster
Lås från sidan för att ge en helt ren framsida
Fästpunkter i skåpets underdel (M6) och jordpunkter i dörr och underdel (M6)
Montageplåt i galvat stål finns som tillbehör

Övrigt

Levereras komplett med underdel, dörr, handtag, lås och gångjärn i rostfritt
Skyddande, transparent extra dörr (IP69K) finns vid förfrågan
Syrafast rostfritt (AISI 316L) utförande vid förfrågan
Andra storlekar vid förfrågan
Andra ytor vid förfrågan

Tekniska data

Material:	Skåp: Rostfritt stål AISI 304L Handtag: Rostfritt stål AISI 304L Gångjärn: Rostfritt stål AISI 304L Lås: Rostfritt stål AISI 304L Montageplåt: Galvat stål Packning: Polyuretan (andra packningar vid förfrågan)
Skyddsklass:	IP66/IP67/IP69K NEMA typ 1, 4, 4X, 12
Slagtålgghet:	IK10
Ytbehandling:	Skåp: Fin satin, "medium Scotch Brite" Montageplåt: Galvaniserad

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter

Senaste uppdatering (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

KC - Rostfria manöverlådor med högsta skyddsklass IP69

inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

KC - Rostfria manöverlådor med högsta skyddsklass IP69

Art nr	Benämning	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Montageplåt (mm)	Antal lås	Antal grepp	Klämma
Rostfria manöverlådor KC								
83673010	KC403015	400	300	150	-	1	2	Ø 48
83673012	KC453515	450	350	150	-	1	2	Ø 48
83673014	KC504015	500	400	150	-	2	2	Ø 60
83673016	KC505015	500	500	150	-	2	2	Ø 60
83673018	KC604015	600	400	150	-	2	2	Ø 60
83673020	KC605015	600	500	150	-	2	2	Ø 60
Montageplåtar till manöverlådor KC								
83673810	KP4030	-	-	-	370 x 250	1	4	2
83673812	KP4535	-	-	-	420 x 300	2	4	2
83673814	KP5040	-	-	-	470 x 350	2	4	2
83673816	KP5050	-	-	-	470 x 450	2	4	2
83673818	KP6040	-	-	-	570 x 350	2	4	2