

Rostfria bärramar till manöverlådor

Fästen för dig som vill bygga din egen bärram

Bygg ditt eget bärramssystem med fasta och vridbara fästen. Komplettera med rör i Ø 48 respektive Ø 60,3 mm, eller låt vår fabrik tillverka en komplett bärram.

Info

Passar bland annat till manöverlådor i serien KC och KCS

Mycket rejäla fästen tillverkade i rostfritt stål

Välj mellan fasta och roterbara fästen



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Olja & Gas



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Korrosionsbeständig



Robust

Senaste uppdatering (03.09.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Rostfria bärarmar till manöverlådor



Vattentät

Fördelar

Manöverlådor i serien KC och KCS är förberedda med hål och förstärkning för dessa fästen
Tillverkade i rostfritt stål med släta ytor för enkel rengöring
Högsta skyddsklass IP66/IP67/IP69 kan uppnås
Högsta slagtlighet IK10

Användningsområden

För bästa flexibilitet och ergonomi för operatören
Livsmedels- och dryckesindustri
Kemisk och petrokemisk industri
Läkemedelsindustri

Produktegenskaper

Skruvas fast på manöverlådan respektive maskinen eller på vägg
De vridbara fästena kan bestyckas med rotationslås för att skydda kablarna
Yta fin satin, "medium Scotch Brite"

Design/Utförande

Bärarmssystem kan monteras både från ovan- eller undersidan
Beroende på manöverlådans storlek och vikt finns två system; Ø 48 och Ø 60,3 mm
Olika fästen för "manöverlådside" och "maskinsida"
Finns både fasta och vridbara fästen

Övrigt

Kompletteras med rostfria rör i Ø 48 respektive Ø 60,3 mm
Kompleta bärarmar i olika utföranden kan tillverkas vid förfrågan

Tekniska data

Material:	Rostfritt stål (AISI 304L)
Skyddsklass:	IP66/IP67/IP69K
Slagtlighet:	IK10
Ytbehandling:	Skåp: Fin satin, "medium Scotch Brite"

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Rostfria bärarmar till manöverlådor

Art nr	Benämning	Beskrivning	Hållare för rör
Fäste i rostfritt till bärarm, fast utförande			
83673648	GF48	Fast fäste för arm	Ø 48
83673660	GF60	Fast fäste för arm	Ø 60
Fäste i rostfritt till bärarm, vridbart utförande. Monteras på maskinsidan			
83673608	GM48	Vridbart fäste för maskinsida	Ø 48
83676600	GM60	Vridbart fäste för maskinsida	Ø 60
Fäste i rostfritt till bärarm, vridbart utförande. Monteras på manöverlådan			
83673618	GS48	Vridbart fäste för lådsida	Ø 48
83673620	GS60	Vridbart fäste för lådsida	Ø 60

Senaste uppdatering (03.09.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

Rostfria bärarmar till manöverlådor

GS



MPGAMMA
STEEL FACTOR