

CPN - Rostfria väggskåp

Högsta skyddsklass IP69 och högsta slagåtlighet IK10

Perfekt i krävande miljöer både inom- och utomhus. Levereras komplett med underdel, dörr, lås, gångjärn och galvad montageplåt. Beställ direkt i vår webshop!

Info

Hög finish och mycket stabil dörr

Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används

Smart väggfäste som inte kräver bearbetning (tillbehör)



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Olja & Gas



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Korrosionsbeständig



Robust

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

CPN - Rostfria väggskåp



Vattentät

Fördelar

Mycket robust och slagtålig, alla delar är tillverkade av metall
 Smart väggfäste som inte kräver bearbetning (tillbehör)
 Högsta skyddsklass IP66/IP67/IP69
 Högsta slagålgghet IK10
 Godkänd enligt UL File Nr. E254336

Användningsområden

Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
 Livsmedels- och dryckesindustri
 Kemisk och petrokemisk industri
 Läkemedelsindustri

Produktegenskaper

Dörren har vikta kanter för ökad stabilitet
 Yta fin satin, "medium Scotch Brite"
 För Ex-applikationer (Grupp II, Kategori 3, Zon 2 & 22) med tillbehör KIT-ATEX-CPN-2-22

Design/Utförande

Dörren kan öppnas minst 120 grader och har en PU-packning
 Fästpunkter i skåpets underdel (M6) och jordpunkter i dörr och underdel (M6)
 Förberedd för väggmontage med 4 st invändiga M6-honor på baksidan
 Montageplåt i galvat stål medföljer

Övrigt

Levereras komplett med underdel, dörr, lås och gångjärn i rostfritt tillsammans med galvad montageplåt och nyckel
 Köp endast till rostfria väggfästet CACPN013 för ett komplett skåp
 Syrafast rostfritt (AISI 316L) utförande vid förfrågan
 Andra storlekar vid förfrågan
 Andra ytor vid förfrågan

Tekniska data

Material:	Skåp: Rostfritt stål AISI 304L Gångjärn: Rostfritt stål AISI 304L Lås: Rostfritt stål AISI 304L Montageplåt: Galvat stål Packning: Polyuretan (andra packningar vid förfrågan) Väggfäste: Rostfritt stål AISI 304L
Skyddsklass:	IP66/IP67/IP69K (ej för skåp med två dörrar) NEMA typ 1, 4, 4X, 12
Slagtålgghet:	IK10
Ytbehandling:	Skåp: Fin satin, "medium Scotch Brite" Montageplåt: Galvaniserad

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

CPN - Rostfria väggskåp

inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

CPN - Rostfria väggskåp

Art nr	Benämning	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Montageplåt (mm)	Antal lås	Antal fästpunkter	Antal gångjärn
Rostfritt väggskåp CPN med bipackad montageplåt								
83672000	CPN303021	300	300	210	240 x 266	1	4	2
83672001	CPN303821	300	380	210	240 x 346	1	4	2
83672002	CPN304521	300	450	210	240 x 416	2	4	2
83672003	CPN383021	380	300	210	346 x 240	1	4	2
83672004	CPN383821	380	380	210	320 x 346	1	4	2
83672005	CPN386021	380	600	210	320 x 566	2	4	2
83672006	CPN405021	400	500	210	340 x 466	2	4	2
83672007	CPN453021	450	300	210	410 x 266	1	4	2
83672008	CPN454521	450	450	210	390 x 416	2	4	2
83672009	CPN454525	450	450	250	390 x 416	2	4	2
83672010	CPN456021	450	600	210	390 x 566	2	4	2
83672011	CPN456025	450	600	250	390 x 566	2	4	2
83672012	CPN507025	500	700	250	440 x 666	2	4	2
83672013	CPN603821	600	380	210	566 x 320	1	4	2
83672014	CPN604525	600	450	250	566 x 390	2	4	2
83672015	CPN606021	600	600	210	540 x 566	2	4	2
83672016	CPN606025	600	600	250	540 x 566	2	4	2
83672017	CPN606030	600	600	300	540 x 566	2	4	2
83672018	CPN607521	600	750	210	540 x 716	2	4	2
83672019	CPN607525	600	750	250	540 x 716	2	4	2
83672020	CPN607530	600	750	300	540 x 716	2	4	2
83672021	CPN609030	600	900	300	540 x 866	2	4	3
83672022	CPN6012030	600	1200	300	540 x 1 166	2	6	3
83672023	CPN757530	750	750	300	690 x 716	2	4	3
83672024	CPN7510030	750	1000	300	690 x 966	2	6	3
83672025	CPN8012030	800	1200	300	740 x 1 166	2	6	3
83672026	CPN906030	900	600	300	866 x 540	2	6	3
83672027	CPN10010030	1000	1000	300	940 x 966	2	6	3
83672028	CPN10012030	1000	1200	300	940 x 1 166	2	6	3
Rostfritt väggskåp CPN med två dörrar och bipackad montageplåt								
83672029	CPN1206030	1200	600	300	1 166 x 540	2	6	3
Väggfäste i rostfritt stål till väggskåp CPN, sats = 4 st								
83672030	CACPN013	-	-	-	-	-	-	-

CPN - Rostfria väggskåp

