

Tillbehör UDS - Hankontakter till dockningsstation UDS-6M

6-polig kontakt som finns i två utföranden, med 200 mm flatkabel eller stiftkontakt. Hårdguldplätterad för säker signal. Beställ direkt i vår webshop!



Fördelar

Den 6-poliga kontakten finns i två utföranden, med 200 mm flatkabel eller stiftkontakt
Hårdguldplätterad för säker signal/kraftöverföring
Ingen bearbetning krävs, ta bort snäpluckan och skruva fast kontakten
Monteras enkelt fast med 2 skruvar
Passar både stor och liten dockningsstation

Tekniska data

Anslutning:	200 mm AWG 26 flatkabel med 1,27 mm delning
Belastning:	Kontinuerlig vid U=12 V DC. Max ström 3 A.
Material:	Kontaktyta: hårdguldpläterad
Stiftkontaktsanslutning:	0,635 x 0,635 mm med delning 2,54 mm

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Tillbehör UDS - Hankontakter till dockningsstation UDS-6M

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
83653401	UDS-6M-PK	6-polig hankontakt med 200 mm flatkabel	23,8	33	10
83653402	UDS-6M-PS	6-polig hankontakt med stiftkontaktsanslutning	23,8	33	10

Senaste uppdatering (13.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16