

Tillbehör UDS - Honkontakter till handenhet UDS-6F

6-polig kontakt som finns i två utföranden, med 200 mm flatkabel eller stiftkontakt. Hårdguldplätterad för säker signal. Beställ direkt i vår webshop!



Fördelar

Den 6-polig kontakten finns i två utföranden, med 200 mm flatkabel eller stiftkontakt
Handenheten bearbetas (fräses) enligt anvisning och honkontakten monteras med självhäftande adhesiv från utsidan på kapslingen
Hårdguldplätterad för säker signal/kraftöverföring
Honkontakt för handenheter till dockningsstationen som används tillsammans med UDS-adapter
Påverkar inte kapslingsklassen på handkapslingen

Tekniska data

Anslutning:	200 mm AWG 26 flatkabel med 1,27 mm delning
Belastning:	Kontinuerlig vid U=12 V DC. Max ström 3 A.
Material:	Kontaktyta: hårdguldpläterad
Stiftkontaktsanslutning:	0,635 x 0,635 mm med delning 2,54 mm

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Tillbehör UDS - Honkontakter till handenhet UDS-6F

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
83653403	UDS-6F-K	6-polig honkontakt med 200 mm flatkabel	11	26	0,6
83653404	UDS-6F-S	6-polig honkontakt med stiftkontaktsanslutning	11	26	10,1