

CM10 Chassidon

Miniatyrkontaktidon med push/pull-låsning

Pålitligt och utrymmesoptimerat kontaktidon med robust och tålig konstruktion för fältinstallationer. Push/pull-låsning. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maximalt skydd mot vibrationer



Mekanisk resistens



Utrymmeskrav



Robust

Fördelar

Pålitligt och utrymmesoptimerat kontaktidon för fältinstallationer

Enkelt att tillverka egna kablage i önskad längd

Donen matas med ett enkelt tryck och kopplas loss genom en vridning på låsmuttern

Robust och tålig konstruktion

Användningsområden

Robotapplikationer

Maskinstyrning

Styr-, regler- och mätteknik

Produktegenskaper

2- alternativt 10-poligt utförande

Jordstift kopplat till kontakthuset

Löd- alternativt crimpanslutning

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

CM10 Chassidon

Tekniska data

Märkspänning:	200 V
Märkström:	3 A/kontakt
Kontaktmaterial:	Guldpläterad kopparlegering
Anslutningsmetod:	Chassidon: Lödanslutning Kabeldon: Löd- alternativt crimpanslutning
Provspänning:	1500 V (2-polig) 900 V (10-polig)
Skyddsklass:	IP67
Material packning:	Syntetiskt gummi
Material kontaktkåpa:	(D7) - Svartkromaterad zinkgjutgods (D6) - Nickelpläterad zinkgjutgods
Temperaturområde:	-25 °C till +85 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

CM10 Chassidon

Art nr	Modell	Version	Poltal	Märkspänning (V)	Märkström (A)	Ledararea (mm ²)
Chassidon Svartkromaterade (D7)						
83417265	CM10-R2P-D(7)	Hane	2	200	3	0,14-0,5
83417264	CM10-R10P-D(7)	Hane	10	200	3	0,14-0,5
Chassidon Nickelpläterad (D6)						
83417279	CM10-R2P-(D6)	Hane	2	200	3	0,14-0,5
83417276	CM10-R10P-(D6)	Hane	10	200	3	0,14-0,5