

## CM10 Kabeldon

Miniatyrkontaktidon med push/pull-låsning

Pålitligt och utrymmesoptimerat kontaktidon med robust och tålig konstruktion för fältinstallationer. Push/pull-låsning. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maximalt skydd mot vibrationer



Mekanisk resistens



Utrymmeskrav



Robust

### Fördelar

Pålitligt och utrymmesoptimerat kontaktidon för fältinstallationer

Enkelt att tillverka egna kablage i önskad längd

Donen matas med ett enkelt tryck och kopplas loss genom en vridning på låsmuttern

Robust och tålig konstruktion

### Användningsområden

Robotapplikationer

Maskinstyrning

Styr-, regler- och mätteknik

### Produktegenskaper

2- alternativt 10-poligt utförande

Jordstift kopplat till kontakthuset

Löd- alternativt crimpanslutning

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## CM10 Kabeldon

### Tekniska data

Märkspänning:	200 V
Märkström:	3 A/kontakt
Kontaktmaterial:	Guldpläterad kopparlegering
Anslutningsmetod:	Chassidon: Lödanslutning Kabeldon: Löd- alternativt crimpanslutning
Provspänning:	1500 V (2-polig) 900 V (10-polig)
Skyddsklass:	IP67
Material packning:	Syntetiskt gummi
Material kontaktkåpa:	(D7) - Svartkromaterad zinkgjutgods (D6) - Nickelpläterad zinkgjutgods
Temperaturområde:	-25 °C till +85 °C

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**CM10 Kabeldon**

Art nr	Modell	Version	Poltal	Märkspänning (V)	Märkström (A)	Max YD (mm)	Ledararea (mm <sup>2</sup> )
Kabeldon Svartkromaterade (D7)							
83417262	CM10-SP2S-S-D	Rak hona	2	200	3	4-6	0,75-1,5
83417261	CM10-SP2S-M-D	Rak hona	2	200	3	6-9	0,75-1,5
83417263	CM10-AP2S-S-D	Vinklad hona	2	200	3	4-6	0,75-1,5
83417266	CM10-AP2S-M-D	Vinklad hona	2	200	3	9-6	0,75-1,5
83417273	CM10-SP2S-S-D	Rak hona	10	200	3	4-6	0,25-0,5
83417271	CM10-SP10S-M-D	Rak hona	10	200	3	6-9	0,25-0,5
83417274	CM10-AP10S-S-D	Vinklad hona	10	200	3	4-6	0,25-0,5
83417272	CM10-AP10S-M-D	Vinklad hona	10	200	3	6-9	0,25-0,5
83417275	CM10-SP10S-M(D6)	Rak hona	10	200	3	4-6	0,25-0,5
Kabeldon Nickelpläterad (D6)							
83417259	CM10-SP2S-M(D6)	Rak hona	2	200	3	6-9	0,75-1,5

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03\_16