

CM10 Kontakter

Miniatyrkontaktdon med push/pull-låsning

Lösa kontakter för 2- och 10-poliga CM10 kontaktdon med robust och tålig konstruktion för fältinstallationer. Beställ direkt i vår webshop!



Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

CM10 Kontakter

Art nr	Modell	Version	Ledararea (mm ²)
Löså kontakter för 2 poliga kabeldon			
83417280	CM10#22SC(C3)(D8)	Crimp	0,75-1,5
83417284	CM10#22SC(S2)(D8)	Löd	0,14-1,5
Löså kontakter för 10 poliga kabeldon			
83417286	CM10#22SC(C2)(D8)	Crimp	0,05-0,25
83417283	CM10#22SC(C3)(D8)	Crimp	0,25-0,34
83417281	CM10#22SC(C1)(D8)	Crimp	0,34-0,5
83417282	CM10#22SC(S1)(D8)	Löd	0,14-0,5

Senaste uppdatering (25.02.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16