

## EPIC® H-Q 2,5 mm kontakter



### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

## EPIC® H-Q 2,5 mm kontakter

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Area (min) mm <sup>2</sup>	Area (max) mm <sup>2</sup>	Plätering	Skalningslängd (mm)	Förpackningsenhet
44429406	H-Q 2,5 svarvade	hane	0,75	1	Ag	7.5	100
44429401	H-Q 2,5 svarvade	hona	0,75	1	Ag	7.5	100

Senaste uppdatering (17.09.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03.16