

LED BA9s StarLED 18600

T10x25 BA9s LED AC/DC med likriktardiod

StarLED med extra ljusstark, intensivlysande LED "Superbright", bred ljusvinkel och tydlig indikering i svår omgivning. Beställ direkt i vår webshop!



Fördelar

StarLED med extra ljusstark, intensivlysande LED "Superbright", bred ljusvinkel för maximal synlighet och tydlig indikering i svår omgivning

Försedd med inbyggt begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning

Övrigt

Inbyggd halv vågslikriktare för anslutning till AC och DC (polaritet: (-) i hölje)

Ljusstyrkan är uppmätt med manöverspänning DC

Tekniska data

Mått:	T10 x 25 mm (T = rörform, Ø 10 mm)
Omgivningstemperatur:	-20°C till +60°C
Lagringstemperatur:	-25°C till +80°C
Socket:	BA9s
Spänningstolerans UOP:	+10% max

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Anmärkning: För bästa resultat bör lampans färg motsvara eventuell färg på kalott eller lins. Lysdiodslampa med vit, diffus, färg ger en jämnare belysning av kalott. Ljusstyrkan uppmätt med manöverspänning DC.

LED BA9s StarLED 18600

Art nr	Typnummer	Färg	Spänning [V] AC/DC	Ström [mA] AC/DC	Ljusstyrka [mcd]
83346610	18600351	Grön	24	15	1,150
83346614	1860035W3	Vit, klar	24	15	850
83346615	1860035W3D	Vit, diffus	24	15	425
83346626	1860045W3D	Vit, diffus	28	15	425

Senaste uppdatering (08.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16