


Panelindikator 1900, 3 mm/M6 std

Med plan front, 3 mm LED/M6

Panelindikator försedd med inbyggt begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning. Brinntid 100 000 h. Beställ direkt i vår webshop!



Fördelar

Monterad i hållare för panelmontage
Försedd med inbyggt begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning
Frontring i krom, svart eller mattkrom

Övrigt

Panelindikator vid förfrågan i 12V eller 28V

Tekniska data

Anslutning:	Flatstiftshylsor 2,0x0,5
Lysdiod:	3 mm färgad diffus med plan topp
Skyddsklass:	IP67
Omgivningstemperatur:	-25 °C till +60 °C
Lagringstemperatur:	-25 °C till +60 °C
Brinntid:	100 000 h
Hölje:	Ytbehandlad mässing
Anslutningsstift mässing:	Anod (+)
Anslutningsstift förtent mässing:	Katod (-)
Spänningstolerans UOP:	+10% max

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Panelindikator 1900, 3 mm/M6 std

*Annan spänning, 12 V eller 28 V vid förfrågan.

Panelindikator 1900, 3 mm/M6 std

Art nr	Typnummer	Färg	Frontring	Spänning [V] AC/DC	Ström [mA] AC/DC	Ljusstyrka [mcd]
83348061	19000351	Grön	Blank krom	24	15	6
83348062	19000352	Gul	Blank krom	24	15	6
83348063	19000353	Röd	Blank krom	24	15	8
83348057	19001353	Röd	Svart krom	24	15	8
83348047	19002353	Röd	Matt krom	24	15	8

Senaste uppdatering (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16