


## Panelindikator 1904, 5 mm/M8 std

Utvändig reflektor, 5 mm LED/M8

Panelindikator försedd med inbyggt begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning. Brinntid 100 000 h. Beställ direkt i vår webshop!



### Fördelar

Monterad i hållare för panelmontage  
Försedd med inbyggt begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning  
Frontring i krom, svart eller mattkrom

### Övrigt

Panelindikator vid förfrågan i 12V eller 28V

### Tekniska data

Anslutning:	Flatstiftshylsor 2,8x0,8 mm
Lysdiod:	5 mm färgad
Skyddsklass:	IP67
Omgivningstemperatur:	-25 °C till +60 °C
Lagringstemperatur:	-25 °C till +60 °C
Brinntid:	100 000 h
Hölje:	Ytbehandlad mässing
Hål:	Ø 8 + 0,2 mm
Anslutningsstift mässing:	Anod (+)
Anslutningsstift förtent mässing:	Katod (-)
Spänningstolerans UOP:	+10% max

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Senaste uppdatering (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## Panelindikator 1904, 5 mm/M8 std

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget  
Prisinformation.

\*Annan spänning, 12 V eller 28 V vid förfrågan.

**Panelindikator 1904, 5 mm/M8 std**

Art nr	Typnummer	Färg	Frontring	Spänning [V] AC/DC	Ström [mA] AC/DC	Ljusstyrka [mcd]
83348261	19040351	Grön	Blank krom	24	20	32
83348262	19040352	Gul	Blank krom	24	20	80
83348263	19040353	Röd	Blank krom	24	20	60
83348291	19041351	Grön	Svart krom	24	20	32
83348292	19041352	Gul	Svart krom	24	20	80
83348293	19041353	Röd	Svart krom	24	20	60
83348294	19041357	Blå	Matt krom	24	20	32
83348300	19042351	Grön	Matt krom	24	20	32
83348301	19042352	Gul	Matt krom	24	20	80
83348303	19042357	Blå	Blank krom	24	20	32

Senaste uppdatering (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16