


## Panelindikator 190A, 5 mm/M8 opalvit

Utvändig reflektor, 5 mm LED/M8, AC/DC

Panelindikator med opalvit lins i släckt tillstånd, i tänd tillstånd lyser dioden med respektive färg. Brinntid 100 000 h. Beställ direkt i vår webshop!



### Fördelar

Opalvit lins i släckt tillstånd, i tänd tillstånd lyser dioden med respektive färg

Monterad i hållare för panelmontage

Försedd med inbyggd likriktardiod och begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning

Frontring i krom, svart eller mattkrom

### Övrigt

Panelindikator vid förfrågan i 12V eller 28V

### Tekniska data

Anslutning:	Flatstiftshylsor 2,8x0,8 mm
Lysdiod:	5 mm, opalvit
Skyddsklass:	IP67
Omgivningstemperatur:	-25 °C till +60 °C
Lagringstemperatur:	-25 °C till +60 °C
Brinntid:	100 000 h
Hölje:	Ytbehandlad mässing
Hål:	Ø 8 + 0,2 mm
Anslutningsstift mässing:	Anod (+)
Anslutningsstift förtent mässing:	Katod (-)
Spänningstolerans UOP:	+10% max

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter

Senaste uppdatering (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## Panelindikator 190A, 5 mm/M8 opalvit

inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

\*Annan spänning, 12 V eller 28 V vid förfrågan.

**Panelindikator 190A, 5 mm/M8 opalvit**

Art nr	Typnummer	Färg	Frontring	Spänning [V] AC/DC	Ström [mA] AC/DC	Ljusstyrka [mcd]
83349633	190A0350	Röd	Blank krom	24	9/17	60
83349634	190A0351	Grön	Blank krom	24	9/17	40
83349635	190A0352	Gul	Blank krom	24	9/17	40
83349640	190A1350	Röd	Svart krom	24	9/17	60
83349641	190A1351	Grön	Svart krom	24	9/17	40
83349642	190A1352	Gul	Svart krom	24	9/17	40
83349646	190A2350	Röd	Matt krom	24	9/17	60
83349647	190A2351	Grön	Matt krom	24	9/17	40
83349648	190A2352	Gul	Matt krom	24	9/17	40

Senaste uppdatering (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16