

Panelindikator 192A, 10 mm/M14 EXTRA STARK

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

*Annan spänning, 12 VDC eller 28 VDC vid förfrågan.

Panelindikator 192A, 10 mm/M14 EXTRA STARK

Art nr	Typnummer	Färg	Frontring	Spänning [V] AC/DC	Ström [mA] AC/DC	Ljusstyrka [mcd]
83348840	192A0350	Röd	Blank krom	24	9/17	700
83348841	192A0352	Gul	Blank krom	24	9/17	1000
83348842	192A0355	Grön	Blank krom	24	9/17	1250
83348844	192A035W	Vit	Blank krom	24	9/17	1350
83348850	192A1350	Röd	Svart krom	24	9/17	700
83348851	192A1352	Gul	Svart krom	24	9/17	1000
83348852	192A1355	Grön	Svart krom	24	9/17	1250
83348856	192A2352	Gul	Matt krom	24	9/17	1000
83348858	192A2357	Blå	Matt krom	24	9/17	500
83348859	192A235W	Vit	Matt krom	24	9/17	1350