


Panelindikator 1941, 10 mm/M16 230 V

130/230 VAC, plan lins, 10 mm LED/M16, IP 67

Panelindikator försedd med inbyggt begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning. Beröringsskydd medföljer. Beställ direkt i vår webshop!



Fördelar

Monterad i hållare för panelmontage

Försedd med inbyggd likriktardiod och begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning

Beröringsskydd medföljer

Frontring av svart plast eller metall i krom, svart eller mattkrom

Övrigt

Panelindikator vid förfrågan i 12V eller 28V

Tekniska data

Anslutning:	Flatstiftshylsor 2,8x0,8 mm
Lysdiod:	10 mm, färgad
Skyddsklass:	IP67
Omgivningstemperatur:	-25 °C till +60 °C
Lagringstemperatur:	-25 °C till +60 °C
Brinntid:	100 000 h
Hölje:	Ytbehandlad mässing
Hål:	Ø 16 + 0,4 mm
Anslutningsstift mässing:	Anod (+)
Anslutningsstift förtent mässing:	Katod (-)
Spänningstolerans UOP:	+10% max
Paneltjocklek:	11 mm

Observera

Senaste uppdatering (06.09.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Panelindikator 1941, 10 mm/M16 230 V

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

*Annan spänning, 130 VAC vid förfrågan.

Panelindikator 1941, 10 mm/M16 230 V

Art nr	Typnummer	Färg	Frontring	Spänning [V] AC/DC	Ström [mA] AC/DC	Ljusstyrka [mcd]
83349590	19411230	Röd	Svart plast	230	3	600
83349599	19410237M	Blå	Blank krom	230	3	150
83349600	1941023WM	Vit	Blank krom	230	3	270
83349690	19411230M	Röd	Svart krom	230	3	600
83349691	19411232M	Gul	Svart krom	230	3	400
83349692	19411235M	Grön	Svart krom	230	3	510
83349695	19412230M	Röd	Matt krom	230	3	600
83349696	19412232M	Gul	Matt krom	230	3	400
83349697	19412235M	Grön	Matt krom	230	3	510
83349698	19412237M	Blå	Matt krom	230	3	150
83349699	1941223WM	Vit	Matt krom	230	3	270

Senaste uppdatering (06.09.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16