


M12 Power chassikontakt: Hane, frontmontage - S-kod

Upp till 630 V & 16 A, utrymmesoptimerad konstruktion. Lämplig för industriautomation. Se teknisk data och beställ direkt i webshopen.



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Oljeresistent



Utrymmeskrav



Vattentät

Fördelar

Kraftfull: Upp till 630 V & 16 A

Optimalt ström- & spännings-/storleksförhållande

Utrymmesoptimerad konstruktion

Färgkodade insatser för enkelt montage

Användningsområden

Industriautomation

Robotapplikationer

LED-belysning/armaturer

Maskin- och anläggningsteknik

Produktegenskaper

EMC-godkänd

Enligt DIN EN 61076-2-111

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

M12 Power chassikontakt: Hane, frontmontage - S-kod**Tekniska data**

Märkspänning:	Max 600 V AC/DC
Märkström:	Max 16 A
Skyddsklass:	IP65/IP67/IP69K
Kodning:	S-kod
Material kontaktkåpa:	CuZn, nickelpäterad
Material insats:	PBT-GF
Material låsmutter:	CuNi
Kontaktresistans:	≤10 mOhm
Isolationsmotstånd:	>10 ⁹ Ohm
Temperaturområde:	-40 °C till +125 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

M12 Power chassiskontakt: Hane, frontmontage - S-kod

Art nr	Benämning	Poltal	Anslutningsgänga	Ledare	Märkspänning (V)	Märkström (A)
Chassidon med ingjutna ledare						
83409768	RSF6S 4S-033/0,2 M	4	M16 x 1,5	4 G 1,5	600	16
Chassidon med ingjutna ledare och fyrkantsfläns						
83409770	RSA0S 4S-033/0,2 M	4	-	4 G 1,5	600	16

M12 Power chassiskontakt: Hane, frontmontage - S-kod

