M12 Power vinklad hona till öppen ände - S-kod

Upp till 630 V & 16 A, utrymmesoptimerad konstruktion. Lämplig för industriautomation. Se tekniska data och beställ direkt i vår webshop!





- Kompletterande automationskomponenter från Lapp
- Maskin- och anläggningkonstruktion
- Maximalt skydd mot vibrationer
- Monteringstid
- Utrymmeskrav
- Släpkedja
- Robust
- Vattentät

Fördelar

Kraftfull: Upp till 630 V & 16 A
Optimalt ström- & spännings-/storleksförhållande
Utrymmesoptimerad konstruktion
Färgkodade insatser för enkelt montage

Användningsområden

Senaste uppdatering (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

M12 Power vinklad hona till öppen ände - S-kod

Industriautomation
Robotapplikationer
LED-belysning/armaturer
Maskin- och anläggningsteknik

Produktegenskaper

PUR- alternativt PVC-kabel lämplig för släpkedja
Enligt DIN EN 61076-2-111

Design/Utförande

Kabeltyp PUR:
Li9Y11Y-JZ - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)
AWM 20939 (80°C / 600 V)
Kabeltyp PVC:
LiYY-JZ - Oljebeständig, PVC (svart)
AWM 2587 (90°C / 600 V)

Tekniska data

Märkspänning:	Max 600 V
Märkström:	Max 16 A
Minsta böjningsradie:	Flexibel: 7,5 x kabeldiametern Fast: 4 x kabeldiametern
Skyddsklass:	IP65/IP67
Kodning:	S-kod
Material kontaktkåpa:	TPE
Material insats:	PBT-GF
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Kontaktresistans:	≤10 mOhm
Isolationsmotstånd:	$>10^9$ Ohm
Temperaturområde:	Kabel: -25°C till +80°C Kontakt: -40°C till +125°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

M12 Power vinklad hona till öppen ände - S-kod

Produktinformation

Art nr	Benämning	Längd (m)	Kabeltyp	Ledare	Yttre diameter (mm)	Märkspänning (V)	Märkström (A)
M12 hona 4-poligt utförande							
83407730	RKWT 4S-703/2 M	2	PUR	4 G 1,5	7,4	600	16
83407731	RKWT 4S-703/5 M	5	PUR	4 G 1,5	7,4	600	16
83407732	RKWT 4S-703/10 M	10	PUR	4 G 1,5	7,4	600	16
83407733	RKWT 4S-703/15 M	15	PUR	4 G 1,5	7,4	600	16
83407734	RKWT 4S-733/2 M	2	PVC	4 G 1,5	8,3	600	16
83407735	RKWT 4S-733/5 M	5	PVC	4 G 1,5	8,3	600	16
83407736	RKWT 4S-733/10 M	10	PVC	4 G 1,5	8,3	600	16
83407737	RKWT 4S-733/15 M	15	PVC	4 G 1,5	8,3	600	16

Senaste uppdatering (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

M12 Power vinklad hona till öppen ände - S-kod



Senaste uppdatering (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16