

2-LOCK® – buntband med dubbel ståltand

Maximal säkerhet för tuffa applikationer

Marknadens starkaste buntband av nylon med extra hög draghållfasthet. Maximal säkerhet för tuffa applikationer. Beställ direkt i vår webshop!

Info

Patenterad design med två ingjutna rostfria ståltänder

Extra hög draghållfasthet förhindrar att buntbandet öppnar sig vid exempelvis vibrationer. Perfekt för fordon och OEM/maskiner.

Kan installeras ner till -40 °C och klarar upp till +85 °C. God UV-beständighet för de svarta varianterna.



Halogenfri



Maximalt skydd mot vibrationer



Optimal dragavlastning



UV-beständig

Produktegenskaper

Marknadens starkaste buntband av nylon

Hög beständighet mot oljor, oljeblandningar, fett, aromatiska och basiska lösningar

Specialdesign av buntbandets ände minskar den kraft som behövs vid införande

Vattenabsorption 2,7% (50% luftfuktighet)

Standarder/Godkännanden

Brandklassning enligt UL 94V-2

Marint godkänd enligt DNV-GL

Patenterad design

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

2-LOCK® – buntband med dubbel ståltand

Tekniska data

Färg:	Naturell eller svart
Material:	Polyamid 6.6 Halogenfritt
Temperaturområde:	-40 °C till +85 °C

Observera

Bredd 4,5 mm: UL-listed, bredd 3,5 mm: UL-recognized

2-LOCK® – buntband med dubbel ståtånd

Art nr	E-nummer	Benämning	Färg	Längd x bredd (mm)	Buntning Ø (mm)	Draghållfasthet (N)	Antal / förp.
Naturell							
83871350	-	BUNTBAND 2-LOCK 100ST NYL 100X2.5 1203	Naturell	100 x 2,5	21	180	100
83871351	-	BUNTBAND 2-LOCK 100ST NYL 200X2.5 1207	Naturell	200 x 2,5	50	180	100
83871352	-	BUNTBAND 2-LOCK 100ST NYL 140X3.5 1209	Naturell	140 x 3,5	35	250	100
83871353	-	BUNTBAND 2-LOCK 100ST NYL 200X3.5 1214	Naturell	200 x 3,5	50	250	100
83871354	-	BUNTBAND 2-LOCK 100ST NYL 290X3.5 1210	Naturell	290 x 3,5	80	250	100
83871355	-	BUNTBAND 2-LOCK 100ST NYL 200X4.5 1215	Naturell	200 x 4,5	50	360	100
83871356	-	BUNTBAND 2-LOCK 100ST NYL 250X4.5 1216	Naturell	250 x 4,5	68	360	100
83871357	-	BUNTBAND 2-LOCK 100ST NYL 290X4.5 1217	Naturell	290 x 4,5	80	360	100
83871358	-	BUNTBAND 2-LOCK 100ST NYL 360X4.5 1219	Naturell	360 x 4,5	101	360	100
83871359	-	BUNTBAND 2-LOCK 100ST NYL 220X7.5 1225	Naturell	220 x 7,5	56	780	100
83871360	-	BUNTBAND 2-LOCK 100ST NYL 360X7.5 1227	Naturell	360 x 7,5	101	780	100
Svart - god UV-beständighet							
83871370	1519880	BUNTBAND 2-LOCK 100ST SVART 100X2.5 1303	Svart	100 x 2,5	21	180	100
83871371	1519881	BUNTBAND 2-LOCK 100ST SVART 200X2.5 1307	Svart	200 x 2,5	50	180	100
83871372	1519882	BUNTBAND 2-LOCK 100ST SVART	Svart	140 x 3,5	35	250	100

2-LOCK® – buntband med dubbel ståltand

Art nr	E-nummer	Benämning	Färg	Längd x bredd (mm)	Buntning Ø (mm)	Draghållfasthet (N)	Antal / förp.
		140X3.5 1309					
83871373	1519883	BUNTBAND 2-LOCK 100ST SVART 200X3.5 1314	Svart	200 x 3,5	50	250	100
83871374	1519884	BUNTBAND 2-LOCK 100ST SVART 290X3.5 1310	Svart	290 x 3,5	80	250	100
83871375	1519885	BUNTBAND 2-LOCK 100ST SVART 200X4.5 1315	Svart	200 x 4,5	50	360	100
83871376	1519886	BUNTBAND 2-LOCK 100ST SVART 250X4.5 1316	Svart	250 x 4,5	68	360	100
83871377	1519887	BUNTBAND 2-LOCK 100ST SVART 290X4.5 1317	Svart	290 x 4,5	80	360	100
83871378	1519888	BUNTBAND 2-LOCK 100ST SVART 360X4.5 1319	Svart	360 x 4,5	101	360	100
83871379	1519889	BUNTBAND 2-LOCK 100ST SVART 220X7.5 1325	Svart	220 x 7,5	56	780	100
83871380	1519890	BUNTBAND 2-LOCK 100ST SVART 360X7.5 1327	Svart	360 x 7,5	101	780	100