

Standard buntband av nylon

Allround för alla typer av buntning

Standardbuntband i naturell eller svart färg. Hög beständighet mot oljor, oljeblandningar, fett, aromatiska och basiska lösningar. Beställ direkt i vår webshop!

Info

Hög draghållfasthet

God UV-beständighet för de svarta varianterna

Andra dimensioner eller förpackningar vid förfrågan



Halogenfri



UV-beständig

Produktegenskaper

Hög beständighet mot oljor, oljeblandningar, fett, aromatiska och basiska lösningar

Specialdesign av buntbandets ände minskar den kraft som behövs vid införande

Rundande ändar för säker hantering

Vattenabsorption 2,7% (50% luftfuktighet)

Standarder/Godkännanden

Brandklassning enligt UL 94V-2

Flera marina godkännanden

Tekniska data

Färg:

Naturell eller svart

Material:

Polyamid 6.6

Halogenfritt

Temperaturområde:

Europa: -40°C till +85°C

UL: -40°C till +85°C

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Standard buntband av nylon

Art nr	Benämning	Färg	Längd x bredd (mm)	Buntning Ø (mm)	Draghållfasthet (N)	Antal / förp.
83871011	BUNTBAND 100ST NYL 98X2.5 (5203/CE)	Naturell	98 x 2,5	21	80	100
83871010	BUNTBAND 1000ST NYL 98X2.5 (5203E)	Naturell	98 x 2,5	21	80	1000
83871015	BUNTBAND 100ST NYL 135X2.5 (5205/CE)	Naturell	135 x 2,5	32	80	100
83871014	BUNTBAND 1000ST NYL 135X2.5 (5205E)	Naturell	135 x 2,5	32	80	1000
83871013	BUNTBAND 100ST NYL 160X2.6 (5206/CE)	Naturell	160 x 2,6	40	80	100
83871012	BUNTBAND 1000ST NYL 160X2.6 (5206E)	Naturell	160 x 2,6	40	80	1000
83871019	BUNTBAND 100ST NYL 200X2.6 (5207/CE)	Naturell	200 x 2,6	52	80	100
83871018	BUNTBAND 1000ST NYL 200X2.6 (5207E)	Naturell	200 x 2,6	52	80	1000
83871023	BUNTBAND 100ST NYL 140X3.5 (5209/CE)	Naturell	140 x 3,5	32	180	100
83871022	BUNTBAND 1000ST NYL 140X3.5 (5209E)	Naturell	140 x 3,5	32	180	1000
83871032	BUNTBAND 100ST NYL 200X3.5 (5214/CE)	Naturell	200 x 3,5	50	180	100
83871028	BUNTBAND 1000ST NYL 200X3.5 (5214E)	Naturell	200 x 3,5	50	180	1000
83871024	BUNTBAND 500ST NYL 290x3,5 (5210E)	Naturell	290 x 3,5	80	180	500
83871025	BUNTBAND 1000ST NYL 370X3.5 (5208E)	Naturell	370 x 3,5	103	180	100
83871027	BUNTBAND 100ST NYL 160X4.5 (5211/CE)	Naturell	160 x 4,5	40	220	100
83871026	BUNTBAND 1000ST NYL 160X4.5 (5211/E)	Naturell	160 x 4,5	40	220	1000
83871031	BUNTBAND 100ST NYL 178X4.8 (5213/CE)	Naturell	178 x 4,8	45	220	100
83871030	BUNTBAND 1000ST NYL 178X4.8 (5213E)	Naturell	178 x 4,8	45	220	1000
83871035	BUNTBAND 100ST NYL 200X4.5 (5215/CE)	Naturell	200 x 4,5	50	220	100
83871034	BUNTBAND 1000ST NYL 200X4.5 (5215E)	Naturell	200 x 4,5	50	220	1000
83871037	BUNTBAND 100ST NYL	Naturell	290 x 4,5	78	220	100

Standard buntband av nylon

Art nr	Benämning	Färg	Längd x bredd (mm)	Buntning Ø (mm)	Draghållfasthet (N)	Antal / förp.
	290X4.5 (5217E)					
83871039	BUNTBAND 100ST NYL 360X4.5 (5219E)	Naturell	360 x 4,5	100	220	100
83871045	BUNTBAND 100ST NYL 240X7.5 (5225E)	Naturell	240 x 7,5	63	540	100
83871047	BUNTBAND 100ST NYL 365X7.5 (5227E)	Naturell	365 x 7,5	100	540	100
83871049	BUNTBAND 100ST NYL 450X7.5 (5229E)	Naturell	450 x 7,5	130	540	100
83871051	BUNTBAND 100ST NYL 540X7.5 (5231E)	Naturell	450 x 7,5	158	540	100
83871053	BUNTBAND 100ST NYL 750X7.5 (5233E)	Naturell	750 x 7,5	220	540	100
83871190	BUNTBAND 100ST SVART 98X2.5 (5303/CE)	svart	98 x 2,5	21	80	100
83871059	BUNTBAND 1000ST SVART 98X2.5 (5303E)	svart	98 x 2,5	21	80	1000
83871191	BUNTBAND 100ST SVART 135X2.5 (5305/CE)	svart	135 x 2,5	32	80	100
83871061	BUNTBAND 1000ST SVART 135X2.5 (5305E)	svart	135 x 2,5	32	80	1000
83871062	BUNTBAND 1000ST SVART 160X2.6 (5306E)	svart	160 x 2,6	40	80	1000
83871192	BUNTBAND 100ST SVART 200X2.6 (5307/CE)	svart	200 x 2,6	52	80	100
83871063	BUNTBAND 1000ST SVART 200X2.6 (5307E)	svart	200 x 2,6	52	80	1000
83871193	BUNTBAND 100ST SVART 140X3.5 (5309/CE)	svart	140 x 3,5	32	180	100
83871065	BUNTBAND 1000ST SVART 140X3.5 (5309E)	svart	140 x 3,5	32	180	1000
83871194	BUNTBAND 100ST SVART 200X3.5 5314/CE)	svart	200 x 3,5	50	180	100
83871120	BUNTBAND 1000ST SVART 200X3.5 (5314E)	svart	200 x 3,5	50	180	1000
83871124	BUNTBAND 100ST SVART 290X3.5 (5310E)	svart	290 x 3,5	80	180	500

Standard buntband av nylon

Art nr	Benämning	Färg	Längd x bredd (mm)	Buntning Ø (mm)	Draghållfasthet (N)	Antal / förp.
83871128	BUNTBAND 100ST SVART 370X3.5 (5308E)	svart	370 x 3,5	103	180	100
83871068	BUNTBAND 100ST SVART 160X4.5 (5311/CE)	svart	160 x 4,5	40	220	100
83871067	BUNTBAND 1000ST SVART 160X4.5 (5311E)	svart	160 x 4,5	40	220	1000
83871195	BUNTBAND 100ST SVART 178X4.8 (5313/CE)	svart	178 x 4,8	45	220	100
83871196	BUNTBAND 100ST SVART 200X4.5 (5315/CE)	svart	200 x 4,5	50	220	100
83871071	BUNTBAND 1000ST SVART 200X4.5 (5315E)	svart	200 x 4,5	50	220	1000
83871073	BUNTBAND 100ST SVART 290X4.5 (5317E)	svart	290 x 4,5	78	220	100
83871075	BUNTBAND 100ST SVART 360X4.5 (5319E)	svart	360 x 4,5	100	220	100
83871081	BUNTBAND 100ST SVART 240X7.5 (5325E)	svart	240 x 7,5	63	540	100
83871082	BUNTBAND 100ST SVART 300X7.5 (5326E)	svart	300 x 7,5	80	540	100
83871083	BUNTBAND 100ST SVART 365X7.5 (5327E)	svart	365 x 7,5	100	540	100
83871085	BUNTBAND 100ST SVART 450X7.5 (5329E)	svart	450 x 7,5	130	540	100
83871087	BUNTBAND 100ST SVART 540X7.5 (5331E)	svart	540 x 7,5	158	540	100
83871337	BUNTBAND 50ST SVART 1000X12.5 (5343E)	svart	1000 x 12,5	302	1080	100