

## Värmebeständiga buntband av nylon

Vid förhöjd temperatur

Buntband av nylon som klarar kontinuerlig temperatur på +125 °C och kortvarigt +150 °C (min. 500 h). Brandklassning enligt UL 94V-2. Beställ direkt i vår webshop!

### Info

Andra dimensioner eller förpackningar vid förfrågan



Halogenfri



UV-beständig

### Produktegenskaper

Kontinuerligt +125 °C, kortvarigt +150 °C (min. 500 h)

Hög beständighet mot oljor, oljeblandningar, fett, aromatiska och basiska lösningar

Specialdesign av buntbandets ände minskar den kraft som behövs vid införande

Rundande ändar för säker hantering

Vattenabsorption 2,7% (50% luftfuktighet)

### Standarder/Godkännanden

Brandklassning enligt UL 94V-2

### Tekniska data

Färg:

Naturell eller svart

Material:

Polyamid 6.6 special  
Halogenfritt

Temperaturområde:

-40 °C till +125 °C (+150 °C min. 500h)

Värmebeständiga buntband av nylon

| Art nr   | Benämning                                       | Färg     | Längd x bredd (mm) | Buntning Ø (mm) | Draghållfasthet (N) | Antal / förp. |
|----------|-------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 83871285 | BUNTBAND HEAT<br>100ST NYL<br>98X2.5(5203/CTE)  | Naturell | 98 x 2,5           | 21              | 80                  | 100           |
| 83871292 | BUNTBAND HEAT<br>100ST SV<br>140X3.5(5309/CTE)  | svart    | 140 x 3,5          | 21              | 180                 | 100           |
| 83871287 | BUNTBAND HEAT<br>100ST NYL<br>200X3.5(5214/CTE) | Naturell | 200 x 3,5          | 50              | 180                 | 100           |