

DYMO® Märktejp

DYMO® ID1 - Industritejp är etiketter och krympslang för Dymo® märkpapparater.



Fördelar

För övriga applikationer

Produktegenskaper

Halogenfri

Tekniska data

Temperaturområde: -30°C till +120°C

Observera

DYMO® är ett registrerat varumärke som tillhör Sanford GmbH, ett Newell Rubbermaid-företag

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enskilda etiketter

DYMO® Märktejp

Art nr	Bredd (mm)	Längd (mm)	Färg på jp	Förp.
61800200	12	7	vit	1
61800210	12	7	vit	1
61800220	12	7	blå	1
61800230	12	7	röd	1
61800231	12	7	gul	1
61800232	12	7	grön	1
61808850	19	7	transparent	1
61808880	19	7	vit	1