

FLEXIMARK® Plintmärkning

Info

För FLEXIMARK® Thermo Transfer Multiprinter



Fördelar

FLEXIMARK® Plintmärkningssystem är ett mycket effektivt och enkelt sätt att märka samt anpassat för de flesta kommersiellt tillgängliga plintar från de flesta tillverkare.

Användningsområden

??????
 ???????
 ???

Tekniska data

Övrigt:	Brandspridningsklass enligt UL94-V0
Färg:	Vit
Material:	PC, polykarbonat

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
 Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
 FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter

FLEXIMARK® Plintmärkning

Art nr	E-nummer	Bredd x längd (mm)	Etiketter per sida	Förp.
83252630	2972672	10.0 x 5.0	540	1
83252631	2972673	12.0 x 5.0	420	1
83252632	2972674	10.0 x 5.0	540	1
83252633	2972675	9.0 x 5.0	540	1
83252634	2972676	10.0 x 5.0	420	1
83252635	2972677	10.0 x 5.0	540	1
83252636	2972678	10.0 x 5.0	540	1

Senaste uppdatering (11.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16