

FLEXIMARK® Parthylsa FCC

FLEXIMARK® Texthylsor FCC för part- och ledningsmärkning med individuell text. Levereras med text enligt dina specifikationer.



Flamhämmande



Monteringstid

Fördelar

Fördel: Beställ och montera hela serien, istället för varje tecken för sig
Parthylsor med kundanpassad text

Användningsområden

Märkning före montering
Inomhusapplikationer
Märkningen levereras med önskad text (utskriftstjänsten är inkluderad i priset)
För märkning av ledare.

Standarder/Godkännanden

Extremely flame-retardant according to
UL 94 V0

Övrigt

Endast en utskriven rad möjlig
Märkning bör beställas med text, då märkning med märkpenna är inte kladdbeständigt.
Orderprocess: Tillsammans med beställningen skickas kundanpassad data per e-mail som en Excel fil till ansvarig Lapp-anställd enligt nedan:- Kolumn A: Text på första raden- Kolumn B: Text på andra raden- Kolumn B eller C: Antal av varje text

Inklusive

1 fp = 1 märke, utan minimum kvantitetsgräns

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial

Färg:

Gul

Material:

Flexibel PVC (9879)

Senaste uppdatering (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Parthylsa FCC

Temperaturområde: -15°C till +90°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Blank version utan text ej tillgänglig då handskriven text inte rekommenderas

FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter

FLEXIMARK® Parthylsa FCC

Art nr	För mm ²	Antal tecken	Etiketter/förpackningsenhet	Förp.
83263001	0.5 - 1.5	5-7	1	1
83263002	0.5 - 1.5	8-12	1	1
83263003	0.75 - 6.0	1-4	1	1
83263004	0.75 - 6.0	5-7	1	1
83263005	0.75 - 6.0	8-12	1	1
83263006	4.0 - 16.0	1-4	1	1
83263007	4.0 - 16.0	5-7	1	1
83263008	4.0 - 16.0	8-12	1	1

Senaste uppdatering (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16