

## Kardanfäste NW70

För slang NW70

Används i kombination robotslang för att uppnå 3D-rörelse. Minskar slitage och problem med slang och robot. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



God kemisk resistens



Halogenfri



Robust



UV-beständig

### Fördelar

Kardanslanghållare NW70 används för att uppnå 3D-rörelse  
Minskar slitage och problem med slang och robot

### Användningsområden

I kombination robotslang NW70  
Robotar och andra dynamiska maskinapplikationer

### Produktegenskaper

Silikon- och halogenfri  
God olje- och kemikaliebeständighet  
Brandspridningsklass: UL94-V2

### Övrigt

CAD-modeller finns att hämta hem från <http://cad.reiku.net>

### Tekniska data

Senaste uppdatering (05.11.2020)  
©2020 Lapp Group - all rights reserved.  
Produktansvar <http://se.lappgroup.com>  
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03.16

## Kardanfäste NW70

Färg:	svart
Material:	PA6, Polyamid
Temperaturområde:	-40°C till +105°C

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

## Kardanfäste NW70

Art nr	Benämning	NW (mm)	Förp (st)
83155968	PADFB-70		10
83155969	PADGB-70 Fästgaffel		10
83155986	PADMB-70 Fästback för roterande slang		10
83155985	PATBB-70 Trumpetback för roterande och glidande slang		10

Senaste uppdatering (05.11.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03.16