

## Svivelkoppling PAGGB-70

För slang NW70

Svivelkopplingen eliminerar torsionskrafter på slangen i långa dresspacks och ökar därför dess livslängd. Silikon- och halogenfri. Beställ direkt i vår webshop!

 **REIKU**

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



God kemisk resistens



Halogenfri



Robust



UV-beständig

### Fördelar

Svivelkoppling PAGGB-70 eliminerar torsionskrafter på slangen i långa dresspacks och ökar därför dess livslängd. Minskar slitage och problem med slang och robot

### Användningsområden

I kombination med robotslang NW70  
Robotar och andra dynamiska maskinapplikationer

### Produktegenskaper

Silikon- och halogenfri  
God olje- och kemikaliebeständighet  
Brandspridningsklass: UL94-V2

### Design/Utförande

Kan monteras slang/slang eller slang/tätning  
Vinklångsförmåga +/- 15°  
Vridbar 360°

Senaste uppdatering (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## Svivelkoppling PAGGB-70

### Övrigt

CAD-modeller finns att hämta hem från <http://cad.reiku.net>

### Tekniska data

Färg:	svart
Material:	PA6, Polyamid
Temperaturområde:	-40°C till +105°C

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

## Sivelnkoppling PAGGB-70

Art nr	Benämning	NW (mm)	Förp (st)
83156003	PAGGB-70	70	10

Senaste uppdatering (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16