

Trumpetinsats POGTB-70

För slang NW70

Trumpetinsatsen gör att slangen lätt glider genom hållaren i längsledd utan att riskera att fastna även om den är böjd. Beställ via 0155-777 80.



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



Robust



UV-beständig

Fördelar

Trumpetinsatsen POGTB-70 gör att slangen lätt glider genom hållaren i längsledd utan att riskera att fastna även om den är böjd
Monteras enkelt i slanghållare POSSB-90

Användningsområden

I kombination med robotslang NW70

För fjädertrumpetfunktion ska PAFHB-70, PAPRB-70 samt lämplig returfjäder användas

Robotar och andra dynamiska maskinapplikationer

Produktegenskaper

Silikon- och halogenfri

God olje- och kemikaliebeständighet

Brandspridningsklass: UL94-V2

Övrigt

Senaste uppdatering (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Trumpetinsats POGTB-70

CAD-modeller finns att hämta hem från <http://cad.reiku.net>

Tekniska data

| | |
|-------------------|--|
| Färg: | svart |
| Material: | PA..=Polyamid 6 (PA6), PO..=Polyacetal |
| Temperaturområde: | -40°C till +105°C |

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Trumpetinsats POGTB-70

Senaste uppdatering (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16