

Tätning för slangförskruvning, PEDST

Ger IP65 vid dynamisk förläggning

Polyetentätning som höjer skyddsklassen på slangsidan från IP54 till IP65 vid dynamisk förläggning. Enkel att montera. Beställ direkt i vår webshop!



Monteringstid



Halogenfri



God kemisk resistens



Lämplig för användning utomhus

Fördelar

Polyetentätning som höjer skyddsklassen på slangsidan från IP54 till IP65 vid dynamisk förläggning
Enkel att montera

Användningsområden

I kombination med Reiku IP54 slangförskruvningar NW10 till NW48

Produktegenskaper

Silikon- och halogenfri
God olje- och kemikaliebeständighet

Övrigt

CAD-modeller finns att hämta hem från <http://cad.reiku.net>

Tekniska data

Färg:	Naturell
Material:	Polyeten
Skyddsklass:	IP67
Temperaturområde:	-40 °C till +60 °C

Senaste uppdatering (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Tätning för slangförskruvning, PEDST

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Tätning för slangförskruvning, PEDST

Art nr	Benämning	NW (mm)	Förp (st)
83155530	PEDST-10F	10	50
83155531	PEDST-12F	12	50
83155532	PEDST-17F	17	50
83155533	PEDST-17G	17	50
83155534	PEDST-23-F	23	50
83155535	PEDST-23-G	23	50
83155536	PEDST-29F/G	29	30
83155538	PEDST-36F/G	36	20
83155539	PEDST-48F/G	48	10

Senaste uppdatering (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16