

Förstärkt skyddsslang, PARVB

Av polyamid för höga mekaniska krav

Förstärkt universalslang i PA6 för allmänna installationer, hög mekanisk hållfasthet samt god olje- och kemikaliebeständighet. Beställ direkt i vår webshop!



REIKU



Spårbundet



God kemisk resistens



Halogenfri



Mekanisk resistens



Robust



UV-beständig

Fördelar

Flexibel universalslang i PA6 för allmänna installationer

Hög mekanisk hållfasthet

God olje- och kemikaliebeständighet

Användningsområden

Maskiner

Fordon

Inom- och utomhus

Fasta och mindre rörliga applikationer

Produktegenskaper

Senaste uppdatering (01.09.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Förstärkt skyddsslang, PARVB

Halogen- och kadmiumfri
Silikonfri
UV- och väderbeständig i svart färg
Brandspridningsklass: UL94-V2
Förstärkt vägg tjocklek

Övrigt

CAD-modeller finns att hämta hem från <http://cad.reiku.net>

Tekniska data

Godkännanden:	UL filnr. E168970
Färg:	Svart, grå vid förfrågan
Material:	Modifierad PA6
Temperaturområde:	-40 °C till +105 °C, kortvarigt +150 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Förstärkt skyddsslang, PARVB

Art nr	Benämning	NW (mm)	Yttre Ø (mm)	Inner-Ø (mm)	Min. böjningsradie stat. (mm)	Förp. (m)
83145139	PARVB-07G	7	10	5,8	20	100
83145140	PARVB-10F	10	13	9	25	100
83145141	PARVB-12F	12	15,8	11,8	30	50
83145142	PARVB-17F	17	21,2	15,5	40	50
83145144	PARVB-23G	23	28,5	22,2	50	50
83145145	PARVB-29G	29	34,5	26,8	60	50
83145146	PARVB-36G	36	42,5	35,2	70	30
83145147	PARVB-48G	48	54,5	46	80	30
83145148	PARVB-70G	70	82,5	69	200	10
83145149	PARVB-95G	95	106	88,3	300	10