

Robotslang antistatisk, LPRRB

Av polyamid för höga dynamiska krav, elektriskt ledande

Mycket flexibel, elektriskt ledande robotslang i PA12 med hög mekanisk hållfasthet för dynamiska installationer. Beställ direkt i vår webshop!



REIKU



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



God kemisk resistens



Halogenfri



Släpkedja



UV-beständig

Fördelar

Mycket flexibel robotslang i PA12 för dynamiska installationer

Elektriskt ledande

Hög mekanisk hållfasthet

God olje- och kemikaliebeständighet

Användningsområden

Dynamiska maskinapplikationer

Robotar

Fordon

Inom- och utomhus

ATEX zon1 installationer

Produktegenskaper

Brandspridningsklass: UL94-HB

Halogen- och kadmiumfri

Silikonfri

UV- och väderbeständig i svart färg

Normal väggthjocklek

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Robotslang antistatisk, LPRRB

Övrigt

CAD-modeller finns att hämta hem från <http://cad.reiku.net>

Tekniska data

Färg:	svart
Material:	Modifierad PA12
Isolationsmotstånd:	10KOhm
Temperaturområde:	-40°C till +105°C, kortvarigt +150°C statisk -40°C till +85°C dynamisk

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Robotslang antistatisk, LPRRB

Art nr	Benämning	NW (mm)	Yttre Ø (mm)	Inner-Ø (mm)	Min. böjningsradie stat. (mm)	Min. böjningsradie dyn. (mm)	Förp. (m)
83145240	LPRRB-10F	10	13	9,4	20	50	100
83145241	LPRRB-12F	12	15,5	11,8	25	65	50
83145242	LPRRB-17F	17	21	16,5	30	80	50
83145243	LPRRB-23G	23	28	22,3	40	100	50
83145244	LPRRB-29G	29	34	28,2	50	120	50
83145245	LPRRB-36G	36	42,5	36,4	60	180	30
83145246	LPRRB-48G	48	54,5	46,5	70	200	30
83145247	LPRRB-52G	52	62,8	52	130	300	10
83145248	LPRRB-70G	70	82	70	150	350	10