

Robotslang, BIORRB

Av polyamid 11 för mycket höga dynamiska krav

Högflexibel robotslang av miljövänlig ricinolja. Hög mekanisk hållfasthet för dynamiska installationer. Inom- och utomhus. Beställ direkt i vår webshop!



REIKU



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



God kemisk resistens



Halogenfri



Släpkedja



UV-beständig

Fördelar

Högflexibel robotslang i PA11 för dynamiska installationer

Hög mekanisk hållfasthet

God olje- och kemikaliebeständighet

Av miljövänlig ricinolja

Användningsområden

Dynamiska maskinapplikationer

Robotar

Fordon

Inom- och utomhus

Produktegenskaper

Halogen- och kadmiumfri

Silikonfri

UV- och väderbeständig i svart färg

Brandspridningsklass: UL94-V2

Normal väggfjocklek

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Robotslang, BIORRB

Övrigt

CAD-modeller finns att hämta hem från <http://cad.reiku.net>

Tekniska data

Färg:	svart
Material:	Modifierad PA11
Temperaturområde:	-40°C till +130°C, kortvarigt +150°C statisk -10°C till +110°C dynamisk

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Robotslang, BIORRB

Art nr	Benämning	NW (mm)	Yttre Ø (mm)	Inner-Ø (mm)	Min. böjningsradie stat. (mm)	Min. böjningsradie dyn. (mm)	Förp. (m)
83145309	BIORRB-12F	12	15,7	11,9	25	65	50
83145310	BIORRB-17F	17	21,2	16,5	30	80	50
83145311	BIORRB-23F	23	28,5	22,6	35	90	50
83145312	BIORRB-29F	29	34	28,2	45	120	50
83145313	BIORRB-36F	36	42,5	35,8	55	180	30
83145314	BIORRB-48G	48	54,5	46,5	70	200	30
83145315	BIORRB-52G	52	63	52	125	300	10
83145307	BIORRB-70G	70	82,5	70	150	350	10