

Robotslang, PARAB

För mycket höga dynamiska krav, gjord av 100% återvunnen PA12 för att minska klimatpåverkan

Högflexibel robotslang med reducerad vägg tjocklek av 100% återvunnen PA12. Hög mekanisk hållfasthet för dynamiska installationer. Beställ direkt i vår webshop!



REIKU



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



God kemisk resistens



Halogenfri



Släpkedja



UV-beständig

Fördelar

Högflexibel robotslang för dynamiska installationer

Gjord av 100% återvunnen PA12 för att minska klimatpåverkan

Hög mekanisk hållfasthet

God olje- och kemikaliebeständighet

Användningsområden

Dynamiska maskinapplikationer

Robotar

Fordon

Inom- och utomhus

Produktegenskaper

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Robotslang, PARAB

Halogen- och kadmiumfri
Silikonfri
UV- och väderbeständig i svart färg
Brandspridningsklass: UL94-V2
Reducerad vägg tjocklek

Övrigt

CAD-modeller finns att hämta hem från <http://cad.reiku.net>

Tekniska data

Färg:	svart
Material:	Modifierad PA12
Temperaturområde:	-40 °C till +85 °C dynamisk -40 °C till +105 °C statisk

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Robotslang, PARAB

Art nr	E-nummer	Benämning	NW (mm)	Yttre Ø (mm)	Inner-Ø (mm)	Min. böjningsradie stat. (mm)	Min. böjningsradie dyn. (mm)	Förp. (m)
83145416	1412084	PARAB-10F	10	13	9,4	20	50	100
83145417	1412085	PARAB-12F	12	15,5	11,8	25	65	50
83145418	1412086	PARAB-17F	17	21	16,5	30	80	50
83145419	1412088	PARAB-23F	23	28	22,3	40	90	50
83145304	1412087	PARAB-23F	23	28	22,3	40	100	10
83145420	1412090	PARAB-29G	29	34	28,2	50	120	50
83145421	1412092	PARAB-36G	36	42	35,9	60	180	30
83145306	1412091	PARAB-36G.10	36	42	35,9	60	180	10
83145063	1412093	PARAB-42M	42	49	40,7	65	190	30
83145057	1412094	PARAB-48G	48	54	46,5	70	200	30
83145058	1412095	PARAB-52G	52	62,8	52	125	250	10
83145059	1412096	PARAB-70G	70	82	70	150	350	10
83145062	1412097	PARAB-95G	95	105,5	87,5	170	400	10