

Standardslang, PAREB

Av polyamid för måttliga krav

Flexibel universalslang i PA6 för fasta och mindre rörliga applikationer. God mekanisk hållfasthet, inom- och utomhus. Beställ direkt i vår webshop!



REIKU



God kemisk resistens



Halogenfri



UV-beständig

Fördelar

Flexibel universalslang i PA6 för allmänna installationer

God mekanisk hållfasthet

God olje- och kemikaliebeständighet

Användningsområden

Maskiner

Fordon

Inom- och utomhus

Fasta och mindre rörliga applikationer

Produktegenskaper

Halogen- och kadmiumfri

Silikonfri

UV- och väderbeständig i svart färg

Brandspridningsklass: UL94-V2

Reducerad vägg tjocklek

Övrigt

CAD-modeller finns att hämta hem från <http://cad.reiku.net>

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Standardslang, PAREB

Tekniska data

Godkännanden:	UL filnr. E168970
Färg:	Svart, grå vid förfrågan
Material:	Modifierad Polyamid 6
Temperaturområde:	-40°C till +105°C, kortvarigt +150°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

*Förskruvningar till NW14 slang är de för NW17 samt adapter PAWAB-14/17, artnr 145235

Standardslang, PAREB

Art nr	E-nummer	Benämning	NW (mm)	Yttre Ø (mm)	Inner-Ø (mm)	Min. böjningsradie stat. (mm)	Förp. (m)
83145102	1412073	PAREB-07G	7	10	6,4	15	100
83145103	1412074	PAREB-10F	10	13	9,9	20	100
83145104	1412075	PAREB-12F	12	15,7	12,2	30	50
83145101	1412076	PAREB-14F* - mer info under "Övrigt"	14	18,7	14,3	35	50
83145105	1412077	PAREB-17F	17	21,2	16,6	45	50
83145561	-	PAREB-17F - Ej UL-godkänd	17	21,2	16,6	45	50
83145106	1412078	PAREB-23F	23	28,3	23,2	55	50
83145107	1412079	PAREB-29F	29	34,5	28,1	65	50
83145108	1412080	PAREB-36F	36	42,5	36,2	85	30
83145109	1412081	PAREB-48F	48	54,5	47,7	95	30
83145113	1412082	PAREB-70G	70	82,5	70	160	10
83145111	1412083	PAREB-95G	90	106	89	210	10