

Standardslang, PARNB

Av polyamid för normala krav

Flexibel universalslang i PA6 för allmänna installationer, hög mekanisk hållfasthet samt god olje- och kemikaliebeständighet. Beställ direkt i vår webshop!



REIKU



Spårbundet



God kemisk resistens



Halogenfri



UV-beständig

Fördelar

Flexibel universalslang i PA6 för allmänna installationer
Hög mekanisk hållfasthet
God olje- och kemikaliebeständighet

Användningsområden

Maskiner
Fordon
Inom- och utomhus
Fasta och mindre rörliga applikationer

Produktegenskaper

Halogen- och kadmiumfri
Silikonfri
UV- och väderbeständig i svart färg
Brandspridningsklass: UL94-V2

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Standardslang, PARNB

Normal väggdjocklek

Övrigt

CAD-modeller finns att hämta hem från <http://cad.reiku.net>

Tekniska data

Godkännanden:	UL filnr. E168970
Färg:	Svart, grå vid förfrågan
Material:	Modifierad PA6
Temperaturområde:	-40 °C till +105 °C, kortvarigt +150 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

*Förskruvningar till NW14 slang är de för NW17 samt adapter PAWAB-14/17, artnr 145235.

Standardslang, PARNB

Art nr	E-nummer	Benämning	NW (mm)	Yttre Ø (mm)	Inner-Ø (mm)	Min. böjningsradie stat. (mm)	Förp. (m)
83145023	1412061	PARNB-07G	7	10	6,4	15	100
83145024	1412062	PARNB-10F	10	13	9,6	20	100
83145025	1412063	PARNB-12F	12	15,8	11,8	30	50
83145042	-	PARNB-12F	12	15,8	11,8	30	10
83145098	1412064	PARNB-14F*	14	18,7	14,4	35	50
83145026	1412065	PARNB-17F	17	21,5	16,5	35	50
83145028	1412066	PARNB-23F	23	28,5	22,6	38	50
83145043	-	PARNB-17F	17	21,5	16,5	35	10
83145030	1412067	PARNB-29F	29	34,5	27,9	40	50
83145032	1412068	PARNB-36G	36	42,5	36	60	30
83145033	1412069	PARNB-48G	48	54,5	46,5	70	30
83145036	1412070	PARNB-52G	52	62	52	100	10
83145037	-	PARNB-52G	52	62	52	100	30
83145034	1412071	PARNB-70G	70	82,5	70	160	10
83145039	-	PARNB-70G	70	82,5	70	160	30
83145035	1412072	PARNB-95G	95	106	90	210	10
83145040	-	PARNB-95G	95	106	90	210	30