

Standardslang, PEREG

För enklare krav

Flexibel universalslang i PE med reducerad vägg tjocklek för fasta och mindre rörliga applikationer inomhus. Beställ direkt i vår webshop!



REIKU



God kemisk resistens



Halogenfri

Fördelar

Flexibel universalslang i PE för enklare installationer
Mekanisk hållfasthet

Användningsområden

Maskiner
Apparatskåp
Inomhus
Fasta och mindre rörliga applikationer

Produktegenskaper

Brandspridningsklass: UL94-V2
Halogen- och kadmiumfri
Silikonfri
God olje- och kemikaliebeständighet
Reducerad vägg tjocklek

Övrigt

CAD-modeller finns att hämta hem från <http://cad.reiku.net>

Tekniska data

Färg:	Grå
Material:	Polyeten
Temperaturområde:	-40 °C till +60 °C statisk

Senaste uppdatering (25.08.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Standardslang, PEREG

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Standardslang, PEREG

Art nr	Benämning	NW (mm)	Yttre Ø (mm)	Inner-Ø (mm)	Min. böjningsradie stat. (mm)	Förp. (m)
83145159	PEREG-10F	10	13	9,9	20	100
83145160	PEREG-12F	12	15,7	12,2	30	50
83145161	PEREG-17G	17	21,2	16,5	40	50
83145162	PEREG-23G	23	28,3	23,2	45	50
83145163	PEREG-29G	29	34,5	28	55	50
83145164	PEREG-36M	36	42,4	36,2	60	30
83145165	PEREG-48M	48	54,5	46,5	70	30