

Böjskydd, PMGMB

För skonsam kabelutgång

Vibrationssäkert böjskydd att montera på slangförskruvningar, som skapar en skonsam kabelutgång. Snabb och enkel att montera. Beställ direkt i vår webshop!



Spårbundet



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

Fördelar

Böjskydd att montera på slangförskruvningar
Skapar en skonsam kabelutgång
Snabb och enkel att montera
Vibrationssäker

Användningsområden

För slangförskruvningar med M20 till M40 utvändig gänga

Produktegenskaper

Silikon- och halogenfri
Invändig metallgänga M20 till M40
God olje- och kemikaliebeständighet
Brandspridningsklass: UL94-V2

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Böjskydd, PMGMB

Övrigt

CAD-modeller finns att hämta hem från <http://cad.reiku.net>

Tekniska data

Färg:	svart
Material:	Polyamid 6 (PA6) och förnicklad mässing
Temperaturområde:	-40°C till +125°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Böjskydd, PMGMB

Art nr	Benämning	NW (mm)	Gänga M	För slang, NW (mm)	Förp (st)
83156654	PMGMB-M20		20x1,5	12-17	50
83156655	PMGMB-M25		25x1,5	17-23	50
83156656	PMGMB-M32		32x1,5	23-29	25
83156657	PMGMB-M40		40x1,5	29-36	25