

## Böjskydd, PMGMB

För skonsam kabelutgång

Vibrationssäkert böjskydd att montera på slangförskruvningar, som skapar en skonsam kabelutgång. Snabb och enkel att montera. Beställ direkt i vår webshop!



Spårbundet



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

### Fördelar

Böjskydd att montera på slangförskruvningar

Skapar en skonsam kabelutgång

Snabb och enkel att montera

Vibrationssäker

### Användningsområden

För slangförskruvningar med M20 till M40 utvändig gänga

### Produktegenskaper

Silikon- och halogenfri

Invändig metallgänga M20 till M40

God olje- och kemikaliebeständighet

Brandspridningsklass: UL94-V2

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## Böjskydd, PMGMB

### Övrigt

CAD-modeller finns att hämta hem från <http://cad.reiku.net>

### Tekniska data

Färg:	svart
Material:	Polyamid 6 (PA6) och förnicklad mässing
Temperaturområde:	-40°C till +125°C

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

## Böjskydd, PMGMB

Art nr	Benämning	NW (mm)	Gänga M	För slang, NW (mm)	Förp (st)
83156654	PMGMB-M20		20x1,5	12-17	50
83156655	PMGMB-M25		25x1,5	17-23	50
83156656	PMGMB-M32		32x1,5	23-29	25
83156657	PMGMB-M40		40x1,5	29-36	25

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16