

Förskruvningsadapter PAWAB-14/17

För montering av NW14 slang i NW17 förskruvning

Adapter som gör det möjligt att montera NW14 skyddsslang i NW17 slangförskruvning. God olje- och kemikaliebeständighet. Beställ direkt i vår webshop!



REIKU



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

Fördelar

Adapter som gör det möjligt att montera NW14 slang i NW 17 slangförskruvningar

Produktegenskaper

Silikon- och halogenfri

God olje- och kemikaliebeständighet

Brandspridningsklass: UL94-V2

Övrigt

CAD-modeller finns att hämta hem från <http://cad.reiku.net>

Tekniska data

Färg: svart

Material: Polyamid 6 (PA6)

Temperaturområde: -40°C till +125°C

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Förskruvningsadapter PAWAB-14/17

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Förskruvningsadapter PAWAB-14/17

Art nr	Benämning	NW (mm)	Förp (st)
83145235	PAWAB-14/17	14	50