

## Förskruvningsadapter PAWAB-14/17

För montering av NW14 slang i NW17 förskruvning

Adapter som gör det möjligt att montera NW14 skyddsslang i NW17 slangförskruvning. God olje- och kemikaliebeständighet. Beställ direkt i vår webshop!



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

### Fördelar

Adapter som gör det möjligt att montera NW14 slang i NW 17 slangförskruvningar

### Produktegenskaper

Silikon- och halogenfri

God olje- och kemikaliebeständighet

Brandspridningsklass: UL94-V2

### Övrigt

CAD-modeller finns att hämta hem från <http://cad.reiku.net>

### Tekniska data

Färg:

svart

Material:

Polyamid 6 (PA6)

Temperaturområde:

-40°C till +125°C

Senaste uppdatering (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## Förskruvningsadapter PAWAB-14/17

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

## Förskruvningsadapter PAWAB-14/17

Art nr	Benämning	NW (mm)	Förp (st)
83145235	PAWAB-14/17	14	50

Senaste uppdatering (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16