

SILVYN® SLI, rostfri slang

Flexibel, rostfri och enkel

Korrosionsbeständig, flexibel och värmebeständig skyddsslang i rostfritt stål med hög mekanisk hållfasthet. Beställ direkt i vår webshop!



God kemisk resistens



Korrosionsbeständig



Mekanisk resistens



Temperaturbeständig

Fördelar

Hög mekanisk hållfasthet

Korrosionsbeständig

Flexibel

Värmebeständig

Användningsområden

Offshoreapplikationer

Utomhusapplikationer

Maskiner

Anläggningsteknik

Produktegenskaper

Rostfritt stål AISI 304

Design/Utförande

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SLI, rostfri slang

Metallspiralslang

Tekniska data

Färg:	"Silver"
Material:	Rostfritt stål (AISI-304)
Temperaturområde:	-100°C till +600°C
Övrigt:	Hållfasthet enligt IEC 61386: tryck 4, slag 4, drag 4

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SILVYN® SLI, rostfri slang

Art nr	E-nummer	Benämning	Yttre Ø (mm)	Inner-Ø (mm)	Min. böjningsradie stat. (mm)	Min. böjningsradie dyn. (mm)	Förp. (m)
64400276	1411451	1/4"	8,4	6,4	40	50	30
64400270	1411452	5/16"	12,8	10,1	50	65	30
64400271	1411453	3/8"	15,5	12,6	60	85	30
64400272	1411454	1/2"	18,9	16	75	110	30
64400273	1411455	3/4"	23,9	21	90	140	30
64400274	1411456	1"	30	26,5	120	170	30
64400275	1411457	1.1/4"	38,7	35,1	135	215	30