

SILVYN® UI 511 -EG

SILVYN® UI 511 -EG är en anslutningsarmatur rostfritt stål för användning med SILVYN® UI 511



God kemisk resistens



Korrosionsbeständig



Mekanisk resistens



Robust



Temperaturbeständig

Fördelar

Korrosionsbeständig
Hög draghållfasthet
Hög mekanisk hållfasthet
God kemisk beständighet

Användningsområden

I kombination med skyddsslang
SILVYN® UI 511
Offshore-anläggningar
Utomhus
Stålindustri

Produktegenskaper

Rostfritt stål AISI 303

Övrigt

Vid förfrågan
45° vinkel SILVYN® UI 511-HW
90° vinkel SILVYN® UI 511-W
Med PG-gånga

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® UI 511 -EG

Design

Metrisk gänga
Sexkantsskrage
Gängad anslutning
Toppmutter

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Screw connection for protective metallic hose

Material:

UI511-G: förnicklad mässing

UI511-EG: AISI 303, DW nr. 1.4305

O-ring: NBR

Temperaturområde:

-45°C till +105°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SILVYN® UI 511 -EG

Art nr	Benämning	Nyckelvidd (mm)	Total längd mm	Gänglängd mm	Inre Ø (mm)	Lämplig för SILVYN® UI 511	Antal / förp.
SILVYN® UI 511 förskruvning (rostfritt stål)							
61797918	M 16 x 1,5/1	26	35	12	6,8	5/16"	1
61797920	M 16 x 1,5/2	26	35	12	9,8	3/8"	1
61797926	M 20 x 1,5/3	29	37	13	13,9	1/2"	1
61797928	M 25 x 1,5	35	40	15	18,5	3/4"	1
61797930	M 32 x 1,5	45	46	15	22,8	1"	1
61797932	M 40 x 1,5	54	52	16	30,8	1 1/4"	1