

SILVYN® AMG

SILVYN® AMG är en nickelpläterad anslutningsarmatur i mässing med skyddsklass IP67



Mekanisk resistens



Robust



Temperaturbeständig

Fördelar

Hög draghållfasthet
Hög mekanisk hållfasthet
Hög tätningsskyl
Enkel att demontera
45° och 90° vinkel möjliggör optimal montering

Användningsområden

I kombination med skyddsslang:
SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FG
HIPROJACKET
Maskinteknik
Spårbundna applikationer

Design

PG-gånga
Sexkantsskrage
Gångad anslutning
Toppmutter

Övrigt

SILVYN® AMG 7/ 9/1 /11/1 utan UL/CSA-godkännande

Senaste uppdatering (05.09.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® AMG

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Screw connection for protective metallic hose

Material:

Förnicklad mässing

Tätning: polyamid

O-ring: NBR

Skyddsklass:

IP 67

Temperaturområde:

-45°C till +105°C

Observera

* Icke LAPP-produkt

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SILVYN® AMG

Art nr	Benämning	Anamet-beteckning	Nyckelvidd (mm)	Lämplig för SILVYN® EF/OR/HTDL/HCX/HFX	Antal / förp.
SILVYN® AMG rak					
55503305	AMG 7	810.007.1	22	1/4"	50
55503306	AMG 9 / 1	810.009.1	26	5/16"	50
55503307	AMG 9 / 2	810.010.1	26	3/8"	50
55503308	AMG 11 / 1	810.012.1	26	5/16"	50
55503309	AMG 11 / 2	810.011.1	26	3/8"	50
55503310	AMG 13,5	810.013.1	26	3/8"	50
55503311	AMG 16	810.016.1	29	1/2"	50
55503312	AMG 21	810.021.1	35	3/4"	25
55503313	AMG 29	810.029.1	45	1"	10
55503314	AMG 36	810.036.1	54	1 1/4"	5
55503315	AMG 42	810.042.1	63	1 1/2"	5
55503316	AMG 48	810.048.1	77	2"	4
SILVYN® AMHW 45°					
55503317	AMHW 11 / 1	810.412.1	26	5/16"	50
55503318	AMHW 11 / 2	810.411.1	26	3/8"	50
55503319	AMHW 13,5	810.413.1	26	3/8"	50
55503320	AMHW 16	810.416.1	29	1/2"	50
55503321	AMHW 21	810.421.1	35	3/4"	25
55503322	AMHW 29	910.429.1	45	1"	10
55503323	AMHW 36	810.436.1	54	1 1/4"	5
55503324	AMHW 42	810.442.1	63	1 1/2"	5
55503325	AMHW 48	810.448.1	77	2"	4
SILVYN® AMW 90°					
55503326	AMW 11 / 1	810.912.1	26	5/16"	50
55503327	AMW 11 / 2	810.911.1	26	3/8"	50
55503328	AMW 13,5	810.913.1	26	3/8"	50
55503329	AMW 16	810.916.1	29	1/2"	50
55503330	AMW 21	810.921.1	35	3/4"	25
55503331	AMW 29	810.929.1	45	1"	10
55503332	AMW 36	910.936.1	54	1 1/4"	5
55503333	AMW 42	810.942.1	63	1 1/2"	5
55503334	AMW 48	810.948.1	77	2"	4

Senaste uppdatering (05.09.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16