

SILVYN® AMHW-M

SILVYN® AMHW-M är en nickelpläterad vinklad anslutningsarmatur i mässing med skyddsklass IP67



Mekanisk resistens



Robust



Temperaturbeständig

Fördelar

- 45° förskruvning
- Hög draghållfasthet
- Hög mekanisk hållfasthet
- Hög tätningsklass
- Enkel att demontera

Användningsområden

- I kombination med skyddsslang:
SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FG
- HIPROJACKET
- Maskinteknik
- Spårbundna applikationer

Design

- Metrisk gänga
- 45° förskruvning, sexkantkrage
- Gängad anslutning
- Toppmutter

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

Senaste uppdatering (05.09.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® AMHW-M

	ETIM 5.0 Class-Description: Screw connection for protective metallic hose
Material:	Förnicklad mässing Tätning: polyamid O-ring: NBR
Skyddsklass:	IP 67
Temperaturområde:	-45°C till +105°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SILVYN® AMHW-M

Art nr	Benämning	Anamet-beteckning	Nyckelvidd (mm)	Lämplig för SILVYN® EF/OR/HTDL/HCX/HFX	Antal / förp.
SILVYN® AMHW-M 45°					
55503250	16 x 1,5	812.416.1	26	3/8"	50
55503251	20 x 1,5	812.420.1	29	1/2"	50
55503252	25 x 1,5	812.425.1	35	3/4"	25
55503253	32 x 1,5	812.432.1	45	1"	10
55503254	40 x 1,5	812.440.1	54	1 1/4"	5
55503255	50 x 1,5	812.450.1	62	1 1/2"	5
55503256	63 x 1,5	812.463.1	77	2"	4