

SILVYN® AMW-M

SILVYN® AMW-M är en nickelpläterad vinklad anslutningsarmatur i mässing med skyddsklass IP67



Mekanisk resistens



Robust



Temperaturbeständig

Fördelar

- 90° förskruvning
- Hög draghållfasthet
- Hög mekanisk hållfasthet
- Hög tätningsklass
- Enkel att demontera

Användningsområden

- I kombination med skyddsslang:
 - SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FG
 - HIPROJACKET
- Maskinteknik
- Spårbundna applikationer

Design

- Metrisk gänga
- 90° förskruvning sexkant krage
- Gängad anslutning
- Toppmutter

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

Senaste uppdatering (05.09.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® AMW-M

	ETIM 5.0 Class-Description: Screw connection for protective metallic hose
Material:	Förnicklad mässing Tätning: polyamid O-ring: NBR
Skyddsklass:	IP 67
Temperaturområde:	-45°C till +105°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SILVYN® AMW-M

Art nr	Benämning	Anamet-beteckning	Nyckelvidd (mm)	Lämplig för SILVYN® EF/OR/HTDL/HCX/HFX	Antal / förp.
SILVYN® AMW-M 90°					
55503260	16 x 1,5	812.916.1	26	3/8"	50
55503261	20 x 1,5	812.920.1	29	1/2"	50
55503262	25 x 1,5	812.925.1	35	3/4"	25
55503263	32 x 1,5	812.932.1	45	1"	10
55503264	40 x 1,5	812.940.1	54	1 1/4"	5
55503265	50 x 1,5	812.950.1	62	1 1/2"	5
55503266	63 x 1,5	812.963.1	77	2"	4