

SILVYN® EF

Vätsketät, robust skyddsslang i galvaniserat stål med PVC-mantel. Klarar temperaturer från -25°C till +70°C. Hög slaghållfasthet. Beställ direkt i vår webshop!



Mekanisk resistens



Robust



Temperaturbeständig



Vattentät

Fördelar

Vätsketät
Hög draghållfasthet
Robust
Hög slagtlåghet
Mycket flexibel

Användningsområden

Maskinteknik
Anläggningsteknik
Transformator konstruktion
Järnvägsapplikationer
Pappersindustrin

Design/Utförande

Kraftig metallspiral slang
Mantel i plast

Övrigt

Senaste uppdatering (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar <http://se.lappgroup.com>
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® EF

Förpackning = 10 m (vid förfrågan)

Tekniska data

Färg:

Svart, grå vid förfrågan

Material:

Galvaniserat stål med PVC-mantel

Temperaturområde:

-25°C till +70°C

Kortvarigt: upp till +90°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SILVYN® EF

Art nr	E-nummer	Benämning	Yttre Ø (mm)	Inner-Ø (mm)	Min. böjningsradie dyn. (mm)	Förp. (m)
61744418	1411420	1/4"	11,5	6,4	50	50
61744417	1411421	5/16"	14,4	10,1	65	50
61744400	1411422	3/8"	17,8	12,6	85	75
61744410	1411423	1/2"	21,1	16	110	60
61744413	1411424	3/4"	26,4	21	140	50
61744414	1411425	1"	33,1	26,5	170	30
61744412	1411426	1.1/4"	41,8	35,1	215	30
61744415	1411427	1.1/2"	47,8	40,3	250	15
61744416	1411428	2"	59,9	51,6	300	15