

Ändfästen MONO 0130/0132

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Ändfästen **MONO 0130/0132**

Art nr	Benämning	Bi (mm)	bA	nz
Med dragavlastning				
83510318	Fast ände (tapp)	6	-	1
83510319	Rörlig ände (hål)	6	-	1
83510320	Fast ände (tapp)	10	-	1
83510321	Rörlig ände (hål)	10	-	1
83510322	Fast ände (tapp)	15	-	2
83510323	Rörlig ände (hål)	15	-	2
83510324	Fast ände (tapp)	20	-	2
83510325	Rörlig ände (hål)	20	-	2
83510381	Fast ände (tapp)	30	22	3
83510382	Rörlig ände (hål)	30	22	3
83510383	Fast ände (tapp)	40	32	4
83510384	Rörlig ände (hål)	40	32	4
Universal, utan dragavlastning				
83513782	Fast och rörlig ände	6	-	-
83510337	Fast och rörlig ände	10	-	-
83510338	Fast och rörlig ände	15	-	-
83513783	Fast och rörlig ände	20	-	-