

Splitterbox plast med masterkabelanslutning – M12-portar, 1 signal/port

ASBS, ASBS...LED

Splitterbox i plast. Alla signaler och strömförsörjning kopplas via en masterkabel. Kompakt konstruktion. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Maximalt skydd mot vibrationer



Oljeresistent



Utrymmeskrav

Fördelar

Alla inkopplingar av sensorer/aktorer på ett ställe

Kostnadseffektivt och tidsbesparande montage

Alla signaler och strömförsörjning kopplas via en masterkabel

Kompakt konstruktion med många anslutningar på liten yta

Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation

Maskin- och anläggningsteknik

Automationssystem

Robotapplikationer

Fordonsindustri

Produktegenskaper

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Splitterbox plast med masterkabelanslutning – M12-portar, 1 signal/port

1 signal/port
M12-anslutning för sensorer
M23-anslutning för masterkabel
UL-godkänd
ASBS 8/LED 5-4/4E-4A: Separat strömförsörjning ingång/utgång

Design/Utförande

4, 6 alternativt 8 st M12-portar
Kombinerad FIXCON/M12-anslutning
För liggande montage

Tekniska data

Anslutning:	Box: M23 Port: M12
Märkspänning:	Max 60 V
Märkström:	Max 12 A
Material box:	TPU
Skyddsklass:	IP67
Material insats:	PA
Kontaktresistans:	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Isolationsmotstånd:	$> 10^9 \text{ }\Omega$
LED-indikering:	Matning: Grön Tillslag: Gul
Antal portar:	4 - 8 portar/box
Temperaturområde:	-15°C till +80°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Splitterbox plast med masterkabelanslutning – M12-portar, 1 signal/port

Art nr	Benämning	Portar	Märkspänning (V)	Märkström (A)	Indikering
Splitterbox med masterkabelanslutning					
83403000	ASBS 6 5-4	6	60	4 A/port	-
83404837	ASBS 8 5-4	8	60	4 A/port	-
Splitterbox med masterkabelanslutning och LED-indikering					
83404841	ASBS 4/LED 5-4	4	30	4 A/port	1 LED/port
83404842	ASBS 6/LED 5-4	6	30	4 A/port	1 LED/port
83404843	ASBS 8/LED 5-4	8	30	4 A/port	1 LED/port